


タッチコネクタファイブ スピードコントローラ


TOUCH CONNECTOR FIVE SPEED CONTROLLER

タッチコネクタファイブ スピードコントローラ α TOUCH CONNECTOR FIVE SPEED CONTROLLER α




型式 Model		A	B1	B2	φC	適用 チューブ 外径 Tube0. D.φD	E	二面幅 Spanner Flats H	L	ねじサイズ Thread T (おねじ)	チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
本体色黒 Black body	本体色白 White body											
F4R-M5SC-0(I)	F4R-M5SCW-0(I)	22.3	35.7	38.9	13.0	4	16.0	12.0	13.0	M5×0.8	12.0	23.0
F4R-01SC-0(I)	F4R-01SCW-0(I)	22.3	39.2	42.4	13.0	4	19.5	12.0	15.5	R1/8	12.0	26.0
F6R-M5SC-0(I)	F6R-M5SCW-0(I)	22.3	35.7	38.9	13.0	6	16.0	12.0	13.0	M5×0.8	12.5	22.0
F6R-01SC-0(I)	F6R-01SCW-0(I)	22.3	39.2	42.4	13.0	6	19.5	12.0	15.5	R1/8	12.5	25.0
F6R-02SC-0(I)	F6R-02SCW-0(I)	24.8	44.9	50.1	15.0	6	23.5	14.0	17.5	R1/4	12.5	37.0
F8R-01SC-0(I)	F8R-01SCW-0(I)	24.8	41.9	47.1	15.0	8	20.5	14.0	16.5	R1/8	13.7	32.5
F8R-02SC-0(I)	F8R-02SCW-0(I)	24.8	44.9	50.1	15.0	8	23.5	14.0	17.5	R1/4	13.7	37.5
F8R-03SC-0(I)	F8R-03SCW-0(I)	26.8	49.7	56.0	17.0	8	25.5	17.0	19.1	R3/8	13.7	60.0
F10R-02SC-0(I)	F10R-02SCW-0(I)	26.8	48.7	55.0	17.0	10	24.5	17.0	18.5	R1/4	14.6	54.0
F10R-03SC-0(I)	F10R-03SCW-0(I)	26.8	49.7	56.0	17.0	10	25.5	17.0	19.1	R3/8	14.6	61.0
F10R-04SC-0(I)	F10R-04SCW-0(I)	26.8	53.7	60.0	17.0	10	29.5	21.0	21.5	R1/2	14.6	79.0
F12R-03SC-0(I)	F12R-03SCW-0(I)	29.3	52.7	61.8	20.0	12	27.0	19.0	20.6	R3/8	15.4	78.0
F12R-04SC-0(I)	F12R-04SCW-0(I)	29.3	56.7	65.8	20.0	12	31.0	21.0	23.0	R1/2	15.4	96.0

タッチコネクタファイブ スピードコントローラ β TOUCH CONNECTOR FIVE SPEED CONTROLLER β



型式 Model		A	B1	B2	φC	適用 チューブ 外径 Tube0. D.φD	E	二面幅 Spanner Flats H	L	P	R	ねじサイズ Thread T (おねじ)	チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
本体色黒 Black body	本体色白 White body													
FB4R-M5SC-0(I)	FB4R-M5SCW-0(I)	22.3	35.7	38.9	13.0	4	15.5	12.0	12.5	14.5	22.0	M5×0.8	12.0	26.5
FB4R-01SC-0(I)	FB4R-01SCW-0(I)	22.3	39.2	42.4	13.0	4	19.0	12.0	15.0	14.5	22.0	R1/8	12.0	29.5
FB6R-M5SC-0(I)	FB6R-M5SCW-0(I)	22.3	35.7	38.9	13.0	6	15.5	12.0	12.5	14.5	22.0	M5×0.8	12.5	25.5
FB6R-01SC-0(I)	FB6R-01SCW-0(I)	22.3	39.2	42.4	13.0	6	19.0	12.0	15.0	14.5	22.0	R1/8	12.5	28.5
FB6R-02SC-0(I)	FB6R-02SCW-0(I)	24.8	44.9	50.1	15.0	6	23.0	14.0	17.0	17.0	25.5	R1/4	12.5	41.5
FB8R-01SC-0(I)	FB8R-01SCW-0(I)	24.8	41.9	47.1	15.0	8	20.0	14.0	16.0	17.0	25.5	R1/8	13.7	37.0
FB8R-02SC-0(I)	FB8R-02SCW-0(I)	24.8	44.9	50.1	15.0	8	23.0	14.0	17.0	17.0	25.5	R1/4	13.7	42.0
FB8R-03SC-0(I)	FB8R-03SCW-0(I)	26.8	49.7	56.0	17.0	8	25.5	17.0	19.1	20.2	30.9	R3/8	13.7	68.5
FB10R-02SC-0(I)	FB10R-02SCW-0(I)	26.8	48.7	55.0	17.0	10	24.5	17.0	18.5	20.2	30.9	R1/4	14.6	62.5
FB10R-03SC-0(I)	FB10R-03SCW-0(I)	26.8	49.7	56.0	17.0	10	25.5	17.0	19.1	20.2	30.9	R3/8	14.6	69.5
FB10R-04SC-0(I)	FB10R-04SCW-0(I)	26.8	53.7	60.0	17.0	10	29.5	21.0	21.5	20.2	30.9	R1/2	14.6	87.5
FB12R-03SC-0(I)	FB12R-03SCW-0(I)	29.3	52.7	61.8	20.0	12	26.5	19.0	20.1	21.7	32.9	R3/8	15.4	90.0
FB12R-04SC-0(I)	FB12R-04SCW-0(I)	29.3	56.7	65.8	20.0	12	30.5	21.0	22.5	21.7	32.9	R1/2	15.4	108.0

タッチコネクタファイブ インラインスピードコントローラ TOUCH CONNECTOR FIVE IN LINE SPEED CONTROLLER



型式 Model		A	B1	B2	φC	適用 チューブ 外径 Tube0. D.φD	F	G	H	φJ	チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
本体色黒 Black body	本体色白 White body											
F4R-00SC	F4R-00SCW	40.0	25.5	29.1	10	4	7.0	5.5	6.5	3.3	12.0	10.2
F6R-00SC	F6R-00SCW	45.0	30.0	34.0	12	6	8.0	7.0	7.5	3.3	13.0	17.4
F8R-00SC	F8R-00SCW	50.0	34.0	39.3	14	8	9.0	8.0	8.5	4.3	13.7	25.4

*上記に表示されていない単位は全てmm