

CHS カップリング

CHS COUPLING

ソケット SOCKET



	寸法 Dimensions	型式 Model	接続部 Connection	A	φB	C	D	E	重量 (g) Weight (g)
 オネジタイプ		CHS-02M	R1/4	58.0	25.0	21.0	19.0	-	109
		CHS-03M	R3/8	60.0	25.0	21.0	19.0	-	123
		CHS-04M	R1/2	62.0	25.0	21.0	21.0	-	138
オネジ部にはシール加工が施されており、シールテープを巻く手間が掛かりません。				Male threads are pretaped with sealant					
 メネジタイプ		CHS-02F	Rc1/4	58.5	25.0	21.0	19.0	-	120
		CHS-03F	Rc3/8	59.5	25.0	21.0	21.0	-	111
		CHS-04F	Rc1/2	59.5	25.0	21.0	26.0	-	158
 ポリウレタンホース用		CHS-5H	5×8	60.0	25.0	21.0	19.0	14.0	120
		CHS-6H	6×9	62.5	25.0	21.0	19.0	16.0	127
		CHS-6.5H	6.5×10	62.5	25.0	21.0	19.0	16.0	125
		CHS-8H	8×12	65.0	25.0	21.0	19.0	19.0	139
		CHS-11H	11×16	74.0	25.0	21.0	24.0	24.0	185
		CHS-8MH	MH-8 メガホース(D2ページ掲載)	63.5	25.0	21.0	21.0	17.0	121
CHS-10MH	MH-10 メガホース(D2ページ掲載)	63.5	25.0	21.0	21.0	19.0	125		
 ホース用(タケノコタイプ)		CHS-7B	7mm内径ホース(Hose I.D.)	73.0	25.0	21.0	19.0	-	100
		CHS-10B	10mm内径ホース(Hose I.D.)	75.0	25.0	21.0	19.0	-	104
		CHS-13B	13mm内径ホース(Hose I.D.)	79.0	25.0	21.0	19.0	-	107

フリーアングルソケットシリーズ FREE ANGLE SOCKET SERIES



	寸法 Dimensions	型式 Model	接続部 Connection	A	φB	C	D	E	F	重量 (g) Weight (g)
 ポリウレタンホース用		3FAS-6.5H-CHS	6.5×10	93.7	25.0	21.0	19.0	19.0	16.0	160
		3FAS-8H-CHS	8×12	95.8	25.0	21.0	19.0	19.0	19.0	172

ニップル NIPPLE



	寸法 Dimensions	型式 Model	接続部 Connection	A	φB	C	D	E	重量 (g) Weight (g)
 オネジタイプ		C4P-01M	R1/8	37.0	-	14.0	-	-	22
		C4P-02M	R1/4	41.0	-	14.0	-	-	27
		C4P-03M	R3/8	42.0	-	17.0	-	-	33
		C4P-04M	R1/2	48.0	-	21.0	-	-	57
オネジ部にはシール加工が施されており、シールテープを巻く手間が掛かりません。				Male threads are pretaped with sealant					
 メネジタイプ		C4P-02F	Rc1/4	38.0	-	17.0	-	-	30
		C4P-02FF	G1/4	33.0	-	17.0	-	-	30
		C4P-03F	Rc3/8	39.0	-	21.0	-	-	43
		C4P-04F	Rc1/2	44.5	-	27.0	-	-	78
 ポリウレタンホース用		C4P-5H	5×8	42.0	-	14.0	-	14.0	33
		C4P-6H	6×9	44.5	-	17.0	-	16.0	43
		C4P-6.5H	6.5×10	44.5	-	17.0	-	16.0	42
		C4P-8H	8×12	48.0	-	19.0	-	19.0	61
		C4P-11H	11×16	56.0	-	24.0	-	24.0	106
		PME-8	MH-8 メガホース(D2ページ掲載)	44.5	-	17.0	-	17.0	41
		PME-10	MH-10 メガホース(D2ページ掲載)	44.5	-	19.0	-	19.0	49
		C4P-16H	16×21	65.0	-	30.0	-	30.0	190
 ホース用(タケノコタイプ)		C4P-7B	7mm 内径ホース	54.0	14.0	-	-	-	24
		C4P-10B	10mm 内径ホース	56.0	14.0	-	-	-	26
		C4P-13B	13mm 内径ホース	60.0	17.0	-	-	-	43