

ブレードホース カップリングセット

POLYURETHANE BRAIDED HOSE COUPLING SET

特長

- 簡単便利なカップリング付
購入後すぐに使用可能
- 用途に応じた2種類のカップリング
汎用タイプ (CHS) と、安全ロック機能付大容量
タイプ (MFX) の2種類をご用意

Main Features

- Together with couplings
Able to use it immediately after purchase
- 2 different types of coupling can be selected
in accordance with application
CHS type for general use. MFX type for big
air quantity and safty use.

特長

- 与接头拆装操作简单。 ● 非常柔软。
- 弯曲半径小。 ● 机械强度高，特别是耐磨性好。
- 耐热，耐寒性好。
- 耐油性好，适合工厂环境使用。 ● 质量轻。
- 付带联结器购买后可立即使用
- CHS和MFX两种联结器可供选择

CHS 付タイプ CHS TYPE



CHS付タイプ CHS TYPE	型式 Model			内径×外径 (m) ID×OD	使用ホース長さ HOSE LENGTH (m)
	オレンジ ORANGE	レッド RED	ライトグリーン LIGHT GREEN		
ホース色/COLOR					
	AH-6.5-5-CHS	BH-6.5-5-CHS	LH-6.5-5-CHS	6.5×10	5m
	AH-6.5-10-CHS	BH-6.5-10-CHS	LH-6.5-10-CHS	6.5×10	10m
	AH-6.5-20-CHS	BH-6.5-20-CHS	LH-6.5-20-CHS	6.5×10	20m
	AH-6.5-30-CHS	BH-6.5-30-CHS	LH-6.5-30-CHS	6.5×10	30m
	AH-8-5-CHS	BH-8-5-CHS	LH-8-5-CHS	8×12	5m
	AH-8-10-CHS	BH-8-10-CHS	LH-8-10-CHS	8×12	10m
	AH-8-20-CHS	BH-8-20-CHS	LH-8-20-CHS	8×12	20m
	AH-8-30-CHS	BH-8-30-CHS	LH-8-30-CHS	8×12	30m
	AH-11-5-CHS	-	LH-11-5-CHS	11×16	5m
	AH-11-10-CHS	-	LH-11-10-CHS	11×16	10m
	AH-11-20-CHS	-	LH-11-20-CHS	11×16	20m
	AH-11-30-CHS	-	LH-11-30-CHS	11×16	30m

MFX 付タイプ MFX TYPE



MFX付タイプ MFX TYPE	型式 Model			内径×外径 (m) ID×OD	使用ホース長さ HOSE LENGTH (m)
	オレンジ ORANGE	レッド RED	ライトグリーン LIGHT GREEN		
ホース色/COLOR					
	AH-6.5-5-MFX	BH-6.5-5-MFX	LH-6.5-5-MFX	6.5×10	5m
	AH-6.5-10-MFX	BH-6.5-10-MFX	LH-6.5-10-MFX	6.5×10	10m
	AH-6.5-20-MFX	BH-6.5-20-MFX	LH-6.5-20-MFX	6.5×10	20m
	AH-6.5-30-MFX	BH-6.5-30-MFX	LH-6.5-30-MFX	6.5×10	30m
	AH-8-5-MFX	BH-8-5-MFX	LH-8-5-MFX	8×12	5m
	AH-8-10-MFX	BH-8-10-MFX	LH-8-10-MFX	8×12	10m
	AH-8-20-MFX	BH-8-20-MFX	LH-8-20-MFX	8×12	20m
	AH-8-30-MFX	BH-8-30-MFX	LH-8-30-MFX	8×12	30m
	AH-11-5-MFX	-	LH-11-5-MFX	11×16	5m
	AH-11-10-MFX	-	LH-11-10-MFX	11×16	10m
	AH-11-20-MFX	-	LH-11-20-MFX	11×16	20m
	AH-11-30-MFX	-	LH-11-30-MFX	11×16	30m

安全上のご注意
ご使用前にP1～P33をご確認ください。