



FANC シリーズ/SERIES

CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル



※製品により異なります



製品仕様 / Specification

品名 / Code	FANC-110SBH	FANC-110SBH/CM	FANC-110SBZ-5
ケーブルタイプ/Cable designation	固定部用 Fixed wiring  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  難燃 Flame retardance	固定部用 Fixed wiring  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  難燃 Flame retardance	可動部用 Movable wiring  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  耐左右屈曲 Left/right bending durability  耐ケーブルベア Cable carrier resistance
サイズ/Size	20AWG×3		0.5mm×3
絶縁体/Insulation	発泡ポリエチレン/PEF		ポリエチレン/PE
絶縁体外径/Insulation diameter	約/Approx. 2.36mm		約/Approx. 2.7mm
シース/Sheath	耐油・耐熱性ビニル混合物/Oil and heat resistant PVC		
シースの色/Sheath color	ブラウン/Brown	ブラウン、アイボリー、青、黄 Brown, Ivory, Blue, Yellow	ダークブラウン/Dark brown
シース外径/Sheath diameter	約/Approx. 7.6mm		約/Approx. 8.0mm
概算質量 (kg/km) / Approx.weight	70	75	70
適用規格/Adaptation standard	UL 758 (AWM Style 2464) CSA C22.2 No.210 (AWM)	UL 444 (CM) CSA C22.2 No.214 (CM)	-
定格温度/Temperature rating	75°C		
難燃性/Flame retardance	VW-1, FT1	Vertical-Tray Flame Test	-
構造図/Construction			
製品写真/Product pictures			