


スーパープレミアムハイス レギュラ形

SUPER PREMIUM HSS REGULAR

VP-GDR

スーパープレミアムハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。

The super premium HSS regular and V coating allows for higher speed processing (Closed to carbide drills).



●マークの説明はP.2をご覧ください。  
See page 2 for explanation of icons.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)	ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)						
8593018	1.8	22	54	3	B	4	1,420	8593052	5.2	52	96	6	B	17	3,320						
8616182	1.82	24	56		D	4	1,730	8593053	5.3	57	101			6	D	17	3,320				
8593020	2				4	1,420	8593054	5.4	17						3,320						
8593021	2.1	4	1,670		8593055	5.5	18	3,320													
8593022	2.2	4	1,670		8616552	5.52	18	4,340													
8593023	2.3	4	1,670		8616554	5.54	18	4,340													
8593024	2.4	4	1,670		8593056	5.6	18	3,590													
8593025	2.5	30	62		4	1,670	8593057	5.7	19	3,590											
8593026	2.6	33	65		4	1,670	8593058	5.8	19	3,590											
8593027	2.7				4	1,670	8593059	5.9	19	3,590											
8616276	2.76				4	2,030	8593060	6	19	3,590											
8616278	2.78				4	2,030	8593061	6.1	29	3,950											
8593028	2.8			4	1,670	8593062	6.2	29	3,950												
8593029	2.9			4	1,670	8593063	6.3	30	3,950												
8593030	3	4	1,670	8593064	6.4	30	3,950														
8593031	3.1	36	68	4	7	2,010	8593065	6.5	63	107	8	B	30	3,950							
8593032	3.2				7	2,010	8593066	6.6					30	4,150							
8593033	3.3				7	2,010	8593067	6.7					30	4,150							
8593034	3.4				7	2,010	8593068	6.8					31	4,150							
8593035	3.5				7	2,010	8593069	6.9					32	4,150							
8593036	3.6				7	2,190	8593070	7					33	4,150							
8616366	3.66				39	71	4	D				7	2,670	8593071	7.1	69	113	8	D	33	4,380
8616368	3.68							7				2,670	8593072	7.2	34				4,380		
8593037	3.7							7				2,190	8593073	7.3	34				4,380		
8593038	3.8							7				2,190	8616736	7.36	36				5,190		
8593039	3.9							8				2,190	8616738	7.38	34				5,190		
8593040	4							8				2,190	8593074	7.4	34				4,380		
8593041	4.1	43	75	4	B	14	2,470	8593075	7.5	75	119	B	34	4,380							
8593042	4.2					15	2,470	8616752	7.52				37	5,430							
8593043	4.3					15	2,470	8616754	7.54				37	5,430							
8593044	4.4					15	2,470	8593076	7.6				36	4,540							
8593045	4.5					15	2,470	8593077	7.7				36	4,540							
8593046	4.6					15	2,790	8593078	7.8				37	4,540							
8616462	4.62	47	91	6	D	15	3,400	8593079	7.9	75	119	B	37	4,540							
8593047	4.7					15	2,790	8593080	8				37	4,540							
8593048	4.8					16	2,790	8593081	8.1				55	5,000							
8593049	4.9					16	2,790	8593082	8.2				56	5,000							
8593050	5					17	3,320	8593083	8.3				56	5,000							
8593051	5.1					17	3,320	8593084	8.4				56	5,000							



A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.