

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼		焼入鋼		ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鋳物	チタン 合金	インコネル	複合材料 CFRP	マグネ シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC)
	Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel		Quenched and Tempered Steel		Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45% ~	SCM	~ 35 HRC	35 ~ 45 HRC	45 ~ 50 HRC	50 ~ 62 HRC	62 ~ 70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC			AZ91D	
ADF-2D	○	○	○	○	○	○				○注1)		○	○		○	○				

注1) DC<2
Note

前ページより

FROM 直径 DC 8.7 ~ 9.65

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	φ ₂	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	9.66				41					
	9.67				41					
	9.68				41					
	9.69				41					
3330970	9.7				41		B	●	63	12,500
	9.71				41					
	9.72				41					
	9.73				41					
	9.74				41					
	9.75				41					
	9.76				41					
	9.77				41					
	9.78				41					
	9.79				41					
3330980	9.8				41		B	●	64	12,500
	9.81				41					
	9.82				41					
	9.83				41					
	9.84				41					
	9.85				41					
	9.86				41					
	9.87				41					
	9.88				41					
	9.89				41					
3330990	9.9				41		B	●	63	12,500
	9.91				41					
	9.92				41					
	9.93				41					
	9.94				41					
	9.95				41					
	9.96				41					
	9.97				41					
	9.98				41					
	9.99				41					
3331000	10				41			●	81	12,500
3331003	10.03				42			●	85	13,000
3331010	10.1				42			●	85	13,000
3331020	10.2				42			●	86	13,000
3331030	10.3				42			●	86	13,000
3331040	10.4				42			●	86	13,000
3331050	10.5				42			●	88	13,000
3331060	10.6				42			●	88	13,400
3331070	10.7				42			●	89	13,400
3331080	10.8				42			●	89	13,400
3331090	10.9				42			●	90	13,400
3331100	11				42			●	90	13,400
3331103	11.03				43			●	93	14,100
3331110	11.1				43			●	95	14,100

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	φ ₂	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
3331120	11.2				43			●	96	14,100
3331130	11.3				43			●	97	14,100
3331140	11.4				43			●	97	14,100
3331150	11.5				43			●	99	14,100
3331160	11.6				43			●	99	14,600
3331170	11.7				43			●	100	14,600
3331180	11.8				43			●	100	14,600
3331190	11.9				43			●	101	14,600
3331200	12				43			●	123	14,600
3331203	12.03				42			●	131	17,000
3331210	12.1				42			●	130	17,000
3331220	12.2				42			●	131	17,000
3331230	12.3				42			●	132	17,000
3331240	12.4				42			●	135	17,000
3331250	12.5				42			●	133	17,000
3331260	12.6				42			●	134	17,000
3331270	12.7				42			●	135	17,000
3331280	12.8				42			●	136	17,000
3331290	12.9				42			●	138	17,000
3331300	13				42			●	138	17,000
3331310	13.1				43			●	147	20,400
3331320	13.2				43			●	148	20,400
3331330	13.3				43			●	151	20,400
3331340	13.4				43			●	152	20,400
3331350	13.5				43			●	153	20,400
3331360	13.6				43			●	152	20,400
3331370	13.7				43			●	153	20,400
3331380	13.8				43			●	155	20,400
3331390	13.9				43			●	157	20,400
3331400	14				43			●	157	20,400
3331410	14.1				44			●	165	22,900
3331420	14.2				44			●	165	22,900
3331430	14.3				44			●	166	22,900
3331440	14.4				44			●	168	22,900
3331450	14.5				44			●	169	22,900
3331460	14.6				44			●	168	22,900
3331470	14.7				44			●	169	22,900
3331480	14.8				44			●	172	22,900
3331490	14.9				44			●	176	22,900
3331500	15				44			●	174	22,900
3331510	15.1				45			●	181	25,700
3331520	15.2				45			●	184	25,700
3331530	15.3				45			●	185	25,700
3331540	15.4				45			●	188	25,700
3331550	15.5				45			●	188	25,700
3331560	15.6				45			●	189	25,700
3331570	15.7				45			●	189	25,700
3331580	15.8				45			●	191	25,700

次ページへ
直径 DC 15.9 ~ 20 NEXT



OSGアプリにカタログをダウンロードすればオフラインで閲覧可能 ▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item