

管用平行ねじゲージ(LG)

Parallel pipe threads



A級 JIS (ISO等級)  
Class A JIS (ISO)

管用平行ねじゲージ(G) Parallel pipe threads  
■ JIS (ISO)

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring			
	GPNP		GP		NP		GR		NR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
G 1/16 - 28	-	36340	-	36342	-	36343	A/B	36347	A	36348
		¥41,000		¥20,500		¥20,500		¥41,000		¥41,000
G 1/8 - 28	-	36350	-	36352	-	36353	A/B	36357	A	36358
		¥37,200		¥18,600		¥18,600		¥37,200		¥37,200
G 1/4 - 19	-	36360	-	36362	-	36363	A/B	36367	A	36368
		¥38,200		¥19,100		¥19,100		¥38,200		¥38,200
G 3/8 - 19	-	36370	-	36372	-	36373	A/B	36377	A	36378
		¥41,000		¥20,500		¥20,500		¥41,000		¥41,000
G 1/2 - 14	-	36380	-	36382	-	36383	A/B	36387	A	36388
		¥49,800		¥24,900		¥24,900		¥49,800		¥49,800
G 5/8 - 14	-	36390	-	36392	-	36393	A/B	36397	A	36398
		¥51,800		¥25,900		¥25,900		¥51,800		¥51,800
G 3/4 - 14	-	36400	-	36402	-	36403	A/B	36407	A	36408
		¥55,800		¥27,900		¥27,900		¥55,800		¥55,800
G 7/8 - 14	-	36410	-	36412	-	36413	A/B	36417	A	36418
		¥60,000		¥30,000		¥30,000		¥60,000		¥60,000
G 1 - 11	-	36420	-	36422	-	36423	A/B	36427	A	36428
		¥72,200		¥36,100		¥36,100		¥72,200		¥72,200
G 1 1/4 - 11	-	9331800	-	9331802	-	9331803	A/B	9331807	A	9331808
		¥89,400		¥44,700		¥44,700		¥89,400		¥89,400
G 1 1/2 - 11	-	9331810	-	9331812	-	9331813	A/B	9331817	A	9331818
		¥103,400		¥51,700		¥51,700		¥103,400		¥103,400
G 2 - 11	-	-	-	9331832	-	9331833	A/B	9331837	A	9331838
		-		¥71,000		¥71,000		¥142,000		¥142,000

※1：通り側ゲージ (GR) はA級B級共用です。  
※1：GO gauges (GR) can be used by both class A and class B.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。  
Stock are categorized in section D (Standard stock item).