

PB 206 S

Classic screwdrivers, with ball point

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Destornillador Classic con cabeza esférica

- para tornillos con hexágono interior
- cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
- mango delgado, compacto y de uso universal
- acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
- aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida



									
PB 206.S 1,27-50	1.27	2.5	1.4	50	125	10		10	7 610733 013982
PB 206.S 1,5-70	1.5	3	1.6-2	70	145	11		10	7 610733 002603
PB 206.S 2-80	2	4	2.5	80	155	12		10	7 610733 002610
PB 206.S 2,5-90	2.5	5	3	90	165	14		10	7 610733 002535
PB 206.S 3-100	3	6	4	100	185	23		10	7 610733 002542
PB 206.S 4-120	4	8	5	120	210	37		10	7 610733 002559
PB 206.S 5-140	5	10	6	140	235	55		10	7 610733 002566
PB 206.S 6-160	6	12-14	8	160	265	90		10	7 610733 002573
PB 206.S 8-180	8	16	10	180	290	150		10	7 610733 002580
PB 206.S 10-200	10	18-20	12	200	320	238		10	7 610733 002597

PB 196

Classic screwdrivers

- for slotted nuts
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Destornillador Classic

- para tuercas ranuradas
- punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
- mango delgado, compacto y de uso universal
- acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
- aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida



PB 196.1-50	1	0.3	2.5	50	125	1.2	12	10	7 610733 001873
PB 196.2-60	1.2-1.6	0.4	3	60	135	1.5	14	10	7 610733 001880
PB 196.3-70	2	0.5	4	70	155	2.2	22	10	7 610733 001897
PB 196.4-80	2.5	1	5	80	170	2.8	36	10	7 610733 001903
PB 196.5-90	3-3.5	1.2	6	90	185	3.7	52	10	7 610733 001910
PB 196.6-100	4	1.4	8	100	200	4.2	69	10	7 610733 001927
PB 196.7-100	5	2	9	100	205	5.3	84	10	7 610733 001934
PB 196.8-110	6	2.5	11	110	220	6.4	112	10	7 610733 001941
PB 196.9-120	8	3	14	120	240	8.4	161	10	7 610733 001958
PB 196.10-120	10	3.5	18	120	245	10.5	212	10	7 610733 001965