

# オリフィス・インシュレータ

## オリフィス

Orifices

シールドガスの整流を行うとともに  
トーチ本体のガス出口のスパッタ混入を防ぎます。

Regulates welding gas and prevents spatter to  
get into torch through the injector.

電流 Current	部品コード Parts code	外形 Shape	A 内径 (mm)	B 外径 (mm)	L 全長 (mm)	穴数	主な適用トーチ Applicable Torch
200 A用 350 A用	TGR 01001		10	15.5	21	穴数 8 2.0 mm	YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M,L)□ YT-35CF(M,L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M,L)4 YT-50CE(M,L)□ YT-35DE(M)□ YT-35DS(M,L)□ YT-35DF(M,L)□ YT-35DSG3 YT-50DE(M,L)□ YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ YT-20MD1,2 YT-20MF 1,2
500 A用	TGR 00902		9.5	19.8	26	穴数 8 2.0 mm	YT-501CC YT-501CW YT-50CS(M,L)□ YT-50CSG□ YT-50DS(M,L)□ YT-50DSG3
500 A用 耐風式 Windshield type	TGR 01007		10.4	19.8	26	穴数 16 2.2 mm	YT-351MCZW(K1) YT-501MCZ YT-501MCZW YT-50CWA1 YT-501CPT4 YT-501MCZ YT-601CCW YT-501CCT6
300 A用 400 A用	TGR 00016		10.4	19.8	26	穴数 8 2.2 mm	YT-30MD2 YT-30MF2 YT-40MDW2 YT-40MFW2
500 A用	TGR 00015		10.4	19.3	35	穴数 8 2.0 mm	YT-50MDW2 YT-50MFW2 YT-CAW501 YT-CAW502

## インシュレータ(絶縁筒)

Insulators (Insulation tubes)

電流 Current	部品コード Parts code	外形 Shape	A 内径 (mm)	B 外径 (mm)	L 全長 (mm)	主な適用トーチ Applicable Torch
350 A	TFZ 35101	TM18 特殊P=4 	10.1	20	39	YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M,L)□ YT-35CF(M,L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M,L)4 YT-50CE(M,L)□ YT-35DE(M)□ YT-35DS(M,L)□ YT-35DF(M,L)□ YT-35DSG3 YT-50DE(M,L)□ YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■
350 A	TFZ 00002	特殊スプリング付 (ゆるみ止めタイプ) 	10.1	20	39	YT-35CE(M,L)□ YT-35CF(M,L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M,L)4 YT-50CE(M,L)□ YT-35DE(M)□
500 A	TFZ 50112	TM22 特殊P=5 	10.4	25	38	YT-501CPT4
500 A	TFZ 50107	TM22 特殊P=5 	9.5	25	38	YT-501CC(L) YT-50CS(M,L)□ YT-50CSG□ YT-50DS(M,L)□ YT-50DSG3
500 A	TFZ 00006	特殊スプリング付 (ゆるみ止めタイプ) 	9.5	25	38	YT-50DS(M,L)□ YT-50DSG3
300 A 400 A	TFZ 00030	特殊スプリング付 (ゆるみ止めタイプ) 	12	25	38	YT-30MD2 YT-30MF2 YT-40MDW2 YT-40MFW2
500 A	TFZ 00031	ネジなし 	14	28.4	47	YT-50MDW2 YT-50MFW2
500 A	TFZ 50108	ネジなし 	12	30	56	YT-501MCW YT-501MCZW
600 A	TFZ 60101	ネジなし ※TFZ50108と 段差ちがい 	12	30	56	YT-601CCW

□は4型、3型トーチに対応 / ■は4型、1型に対応