

# XLS-2SF 特ロングシャンクエンドミル2枚刃

SINCE 1935  
F.K.D.®

## XLS-2SF 2-Flute Extra Long Shank End Mills


### ○ 深穴用 (特ロン)

材質=HSS-Co(SKH56)

刃数=2枚

リード角=右振れ30°

刃径公差=0~-0.03



### ○ 深彫り用にシャンクを特に長くしています。 シャンク細に設計。

Extremely long shank for deep cut. Reduced shank.

● 注文例=型番、刃径、全長、数量 「XLS-2SF 8x100」

※φ45径以上のサイズはシャンク径もご指定下さい。

型番	刃径(D)	刃長(l)	全長(L)	シャンク径(d)
XLS-2SF	8	20	100	6
XLS-2SF	8	20	150	6
XLS-2SF	8.5	25	100	8
XLS-2SF	8.5	25	150	8
XLS-2SF	9	25	100	8
XLS-2SF	9	25	150	8
XLS-2SF	9.5	25	100	8
XLS-2SF	9.5	25	150	8
XLS-2SF	10	25	100	8
XLS-2SF	10	25	150	8
XLS-2SF	10.5	30	150	10
XLS-2SF	10.5	30	200	10
XLS-2SF	11	30	150	10
XLS-2SF	11	30	200	10
XLS-2SF	11.5	30	150	10
XLS-2SF	11.5	30	200	10
XLS-2SF	12	30	150	10
XLS-2SF	12	30	200	10
XLS-2SF	12.5	35	150	12
XLS-2SF	12.5	35	200	12
XLS-2SF	13	35	150	12
XLS-2SF	13	35	200	12
XLS-2SF	13.5	35	150	12
XLS-2SF	13.5	35	200	12
XLS-2SF	14	35	150	12
XLS-2SF	14	35	200	12
XLS-2SF	14.5	40	150	12
XLS-2SF	14.5	40	200	12
XLS-2SF	15	40	150	12
XLS-2SF	15	40	200	12
XLS-2SF	15.5	40	150	12
XLS-2SF	15.5	40	200	12
XLS-2SF	16	40	150	12
XLS-2SF	16	40	200	12
XLS-2SF	16.5	40	200	16
XLS-2SF	16.5	40	250	16
XLS-2SF	17	40	200	16
XLS-2SF	17	40	250	16
XLS-2SF	17.5	40	200	16
XLS-2SF	17.5	40	250	16
XLS-2SF	18	40	200	16
XLS-2SF	18	40	250	16

型番	刃径(D)	刃長(l)	全長(L)	シャンク径(d)
XLS-2SF	18.5	45	200	16
XLS-2SF	18.5	45	250	16
XLS-2SF	19	45	200	16
XLS-2SF	19	45	250	16
XLS-2SF	19.5	45	200	16
XLS-2SF	19.5	45	250	16
XLS-2SF	20	45	200	16
XLS-2SF	20	45	250	16
XLS-2SF	21	45	250	20
XLS-2SF	21	45	300	20
XLS-2SF	22	45	250	20
XLS-2SF	22	45	300	20
XLS-2SF	23	50	250	20
XLS-2SF	23	50	300	20
XLS-2SF	24	50	250	20
XLS-2SF	24	50	300	20
XLS-2SF	25	50	250	20
XLS-2SF	25	50	300	20
XLS-2SF	26	50	250	25
XLS-2SF	26	50	300	25
XLS-2SF	27	55	250	25
XLS-2SF	27	55	300	25
XLS-2SF	28	55	250	25
XLS-2SF	28	55	300	25
XLS-2SF	29	55	250	25
XLS-2SF	29	55	300	25
XLS-2SF	30	55	250	25
XLS-2SF	30	55	300	25
XLS-2SF	31	60	250	25
XLS-2SF	31	60	300	25
XLS-2SF	32	60	250	25
XLS-2SF	32	60	300	25
XLS-2SF	33	60	250	32
XLS-2SF	33	60	350	32
XLS-2SF	34	60	250	32
XLS-2SF	34	60	350	32
XLS-2SF	35	60	250	32
XLS-2SF	35	60	350	32
XLS-2SF	36	65	250	32
XLS-2SF	36	65	350	32
XLS-2SF	37	65	250	32
XLS-2SF	37	65	350	32