

Correas-V clásicas para DIN2215/ ISO4184

D(32)								
No. de Correa	Longitud Interior Li (mm)	Longitud de Referencia Ld (mm)	No. de Correa	Longitud Interior Li (mm)	Longitud de Referencia Ld (mm)	No. de Correa	Longitud Interior Li (mm)	Longitud de Referencia Ld (mm)
100	2540	2615	168	4267	4342	265	6725	6800
103	2616	2691	170	4320	4395	268	6800	6875
104	2650	2725	172	4370	4445	270	6850	6925
105	2675	2750	173	4390	4465	275	6985	7060
108	2750	2825	174	4420	4495	280	7100	7175
110	2800	2875	175	4450	4525	285	7250	7325
112	2850	2925	176	4470	4545	290	7375	7450
115	2925	3000	178	4525	4600	295	7500	7575
118	3000	3075	180	4570	4645	300	7620	7695
120	3048	3123	182	4620	4695	310	7875	7950
122	3100	3175	184	4675	4750	330	8380	8455
124	3150	3225	185	4700	4775	350	8900	8975
126	3200	3275	186	4725	4800	370	9400	9475
128	3250	3325	188	4775	4850	390	9900	9975
130	3300	3375	190	4825	4900	400	10160	10235
132	3350	3425	192	4875	4950	420	10670	10745
134	3400	3475	194	4925	5000	420	10670	10745
135	3425	3500	195	4950	5025	450	11430	11505
136	3450	3525	198	5025	5100	470	11950	12025
138	3500	3575	200	5080	5155	500	12700	12775
140	3550	3625	205	5200	5275	540	13720	13795
142	3600	3675	210	5330	5405	550	14000	14075
144	3658	3733	215	5450	5525	600	15240	15315
146	3700	3775	217	5500	5575	630	16000	16075
148	3750	3825	220	5600	5675	660	16760	16835
150	3810	3885	225	5715	5790			
152	3860	3935	228	5790	5865			
154	3900	3975	230	5850	5925			
155	3925	4000	235	5970	6045			
156	3950	4025	236	6000	6075			
158	4000	4075	238	6045	6120	Gama de tamaño : 79" - 660"		
160	4060	4135	240	6096	6171			
162	4115	4190	245	6225	6300			
164	4165	4240	248	6300	6375			
165	4200	4275	250	6350	6425			
166	4225	4300	255	6475	6550			
167	4250	4325	260	6600	6675			

Todas las dimensiones son valores nominales.

E(40)					
No. de Correa	Longitud Interior Li (mm)	Longitud de Referencia Ld (mm)	No. de Correa	Longitud Interior Li (mm)	Longitud de Referencia Ld (mm)
144	3650	3732	365	9275	9357
180	4575	4657	370	9400	9482
185	4700	4782	375	9525	9607
190	4825	4907	380	9650	9732
195	4950	5032	385	9775	9857
200	5080	5162	390	9900	9982
205	5200	5282	395	10025	10107
210	5300	5382	400	10160	10242
220	5600	5682	405	10300	10382
225	5715	5797	410	10400	10482
230	5850	5932	415	10550	10632
235	5970	6052	420	10670	10752
240	6100	6182	425	10800	10882
245	6225	6307	430	10925	11007
250	6350	6432	435	11050	11132
255	6475	6557	440	11200	11282
260	6600	6682	445	11300	11382
265	6730	6812	450	11430	11512
270	6850	6932	455	11550	11632
275	6985	7067	460	11700	11782
280	7100	7182	465	11800	11882
285	7250	7332	470	11950	12032
290	7375	7457	475	12050	12132
295	7500	7582	480	12190	12272
300	7620	7702	485	12325	12407
305	7750	7832	490	12500	12582
310	7875	7957	495	12575	12657
315	8000	8082	500	12700	12782
320	8125	8207	540	13720	13802
325	8250	8332	600	15240	15322
330	8380	8462	660	16760	16842
335	8500	8582			
340	8650	8732			
345	8750	8832			
350	8900	8982			
355	9000	9082			
360	9150	9232			

Todas las dimensiones son valores nominales.