



AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付磁石

DB
軸付
ゴム磁石

DE
特殊弾性
磁石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具

適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

適合機器類
Applicable
Machines

エアグラインダー
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill

スピンドル
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー
Bench Grinder

ハンド
Hand Use

自動機ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

- V112H ● M112H ● M212H ● M112 ● M212 ● M212L ● M112G ● V112 HS ● M112 HS ● M112S ● M212 HD ● M212D ● M212 RA ● M212 RAD ● M212A ● M112 GRA ● M112 GRAD ● M112 GA ● RE112 RE212 ● M212 LRV ● BS312 ● US21

スパイラルカット Spiral Cut


Shank ϕ 2.34



1Pack
10 Pieces

100,000 r.p.m

65,000 r.p.m




BS1201 BS1202 BS1203 BS1204 BS1205 BS1206 BS1207

1Pack
10 Pieces

45,000 r.p.m

35,000 r.p.m

15,000 r.p.m



BS1208 BS1209 BS1210 BS1211 BS1212 BS1213 BS1214 ★BS1215 BS1216


1Pack
10 Pieces

10,000 r.p.m

20,000 r.p.m

1Pack
5 Pieces

20,000 r.p.m



BS1217 BS1218 BS1219 BS1220 BS1221 BS1222

