

正面フライス オクタゴンタイプ

45° Face Milling Octagon Insert Type

PAO インサート **NEW SIZES**

■適用インサート Applicable Inserts

(単位:mm) (Unit:mm)

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size						コーティング材種 Grade of Coated Materials					標準価格 (Yen)
		内接円径 B	厚さ T	切れ刃の長さ l	逃げ角 α°	R	さらい刃 (副切れ刃) b	XP3035	XP2040	XC1015	XP1020	XC5040	
OZKU060508SR-GM	16	17.1	5.66	6	3	0.8	2	7814062	7813062	7812062	7821062		1,970
NEW OZKU060508SR-GR	16	17.1	5.66	6	3	0.8	2			7812086			1,970
NEW OZKU060508ER-SM	16	17.1	5.66	6	3	0.8	2					7816085	3,820

■ワイパーインサート Wiper Inserts

(単位:mm) (Unit:mm)

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size					コーティング材種 Grade of Coated Materials	標準価格 (Yen)
		内接円径 B	厚さ T	切れ刃の長さ l	逃げ角 α°	R	XP3035	
XAHT060525SR-GM	2	17.1	5.56	10.0	3	2.5	7814064	2,410

在庫区分はすべてC (標準在庫品) となります。
Stocks are categorized as C (standard stock item).

■部品 Accessories

	ツール No. EDP No.	呼び Designation	適用カッタ Applicable Cutters
 クランプねじ Clamping Screw	7808130	FS50614 (Torx 20)	$\phi 50, \phi 63, \phi 80,$ $\phi 100, \phi 125$
 パワースクリュー Power Screw	7808151	PS1031 (M10X31)	$\phi 50$
 クサビ Wedge	7808141	W12F-06N (M6)	(W) $\phi 100, \phi 125,$ $\phi 160, \phi 200$
 クサビ用 クランプねじ Clamping screw for wedge	7808140	WS0621T (M6X21)	(W) $\phi 100, \phi 125,$ $\phi 160, \phi 200$

	ツール No. EDP No.	呼び Designation	適用カッタ Applicable Cutters	標準価格 (Yen)
 レンチ Wrench	7808208	T15-D (Torx 15)	(W) $\phi 100, \phi 125,$ $\phi 160, \phi 200,$	1,040
	7808209	T20-D (Torx 20)	$\phi 50, \phi 63, \phi 80,$ $\phi 100, \phi 125$	1,040

在庫区分はすべてC (標準在庫品) となります。
Stocks are categorized as C (standard stock item).

レンチは別途ご購入下さい。
The wrenches are sold separately from the cutters.