

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



2級 (従来JIS)
Class 2 (Previous JIS)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring									
	GPIP		GPWP		GP		IP		WP		GR		IR		WR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 1 × 0.25	2	30050 ¥50,400	2	30051 ¥50,400	2	30052 ¥25,200	2	30053 ¥25,200	2	30054 ¥25,200	2	30057 ¥50,400	2	30058 ¥50,400	2	30059 ¥50,400
M 1 × 0.2	2	30060 ¥55,200	2	30061 ¥55,200	2	30062 ¥27,600	2	30063 ¥27,600	2	30064 ¥27,600	2	30067 ¥55,200	2	30068 ¥55,200	2	30069 ¥55,200
M 1.1 × 0.25	2	30080 ¥47,400	2	30081 ¥47,400	2	30082 ¥23,700	2	30083 ¥23,700	2	30084 ¥23,700	2	30087 ¥47,400	2	30088 ¥47,400	2	30089 ¥47,400
M 1.1 × 0.2	2	30090 ¥54,600	2	30091 ¥54,600	2	30092 ¥27,300	2	30093 ¥27,300	2	30094 ¥27,300	2	30097 ¥54,600	2	30098 ¥54,600	2	30099 ¥54,600
M 1.2 × 0.25	2	30110 ¥43,600	2	30111 ¥43,600	2	30112 ¥21,800	2	30113 ¥21,800	2	30114 ¥21,800	2	30117 ¥43,600	2	30118 ¥43,600	2	30119 ¥43,600
M 1.2 × 0.2	2	30120 ¥53,400	2	30121 ¥53,400	2	30122 ¥26,700	2	30123 ¥26,700	2	30124 ¥26,700	2	30127 ¥53,400	2	30128 ¥53,400	2	30129 ¥53,400
M 1.4 × 0.3	2	30130 ¥36,800	2	30131 ¥36,800	2	30132 ¥18,400	2	30133 ¥18,400	2	30134 ¥18,400	2	30137 ¥36,800	2	30138 ¥36,800	2	30139 ¥36,800
M 1.4 × 0.2	2	30140 ¥51,200	2	30141 ¥51,200	2	30142 ¥25,600	2	30143 ¥25,600	2	30144 ¥25,600	2	30147 ¥51,200	2	30148 ¥51,200	2	30149 ¥51,200
M 1.6 × 0.35	2	30150 ¥34,800	2	30151 ¥34,800	2	30152 ¥17,400	2	30153 ¥17,400	2	30154 ¥17,400	2	30157 ¥34,800	2	30158 ¥34,800	2	30159 ¥34,800
M 1.6 × 0.2	2	30160 ¥49,800	2	30161 ¥49,800	2	30162 ¥24,900	2	30163 ¥24,900	2	30164 ¥24,900	2	30167 ¥49,800	2	30168 ¥49,800	2	30169 ¥49,800
M 1.7 × 0.35	2	30170 ¥32,800	2	30171 ¥32,800	2	30172 ¥16,400	2	30173 ¥16,400	2	30174 ¥16,400	2	30177 ¥32,800	2	30178 ¥32,800	2	30179 ¥32,800
M 1.7 × 0.2	2	30180 ¥50,400	2	30181 ¥50,400	2	30182 ¥25,200	2	30183 ¥25,200	2	30184 ¥25,200	2	30187 ¥50,400	2	30188 ¥50,400	2	30189 ¥50,400
M 1.8 × 0.35	2	30200 ¥30,600	2	30201 ¥30,600	2	30202 ¥15,300	2	30203 ¥15,300	2	30204 ¥15,300	2	30207 ¥30,600	2	30208 ¥30,600	2	30209 ¥30,600
M 1.8 × 0.2	2	30210 ¥46,800	2	30211 ¥46,800	2	30212 ¥23,400	2	30213 ¥23,400	2	30214 ¥23,400	2	30217 ¥46,800	2	30218 ¥46,800	2	30219 ¥46,800
M 2 × 0.4	2	30220 ¥27,200	2	30221 ¥27,200	2	30222 ¥13,600	2	30223 ¥13,600	2	30224 ¥13,600	2	30227 ¥27,200	2	30228 ¥27,200	2	30229 ¥27,200
M 2 × 0.25	2	30240 ¥42,600	2	30241 ¥42,600	2	30242 ¥21,300	2	30243 ¥21,300	2	30244 ¥21,300	2	30247 ¥42,600	2	30248 ¥42,600	2	30249 ¥42,600
M 2.2 × 0.45	2	30250 ¥26,600	2	30251 ¥26,600	2	30252 ¥13,300	2	30253 ¥13,300	2	30254 ¥13,300	2	30257 ¥26,600	2	30258 ¥26,600	2	30259 ¥26,600
M 2.2 × 0.25	2	30260 ¥41,000	2	30261 ¥41,000	2	30262 ¥20,500	2	30263 ¥20,500	2	30264 ¥20,500	2	30267 ¥41,000	2	30268 ¥41,000	2	30269 ¥41,000

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.968・969を参照下さい。
 ※2: 首長タイプはP.902を参照下さい。
 ※1: Refer to pp. 968 and 969 for the neck length and handle shape dimensions.
 ※2: Refer to p. 902 for the head type.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
 Stock are categorized in section D (Standard stock item).