

2刃
2 Flutes

EBD



HSS-Co



前ページより

FROM ボール半径 RE 0.4~2.35

(単位:mm) (Unit:mm)

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	R2.4 × 4.8	80	10	6	—	—	—
	R2.45 × 4.9				—	—	—
80805	R2.5 × 5				A ●	22	6,090
	R2.55 × 5.1				—	—	—
	R2.6 × 5.2				—	—	—
	R2.65 × 5.3	90	12	6	—	—	—
	R2.7 × 5.4				—	—	—
80974	R2.75 × 5.5				B ●	24	6,090
	R2.8 × 5.6				—	—	—
	R2.85 × 5.7				—	—	—
	R2.9 × 5.8				—	—	—
	R2.95 × 5.9				—	—	—
80806	R3 × 6				A ●	25	6,090
	R3.05 × 6.1				—	—	—
	R3.1 × 6.2				—	—	—
	R3.15 × 6.3	90	14	6	—	—	—
	R3.2 × 6.4				—	—	—
80975	R3.25 × 6.5				B ●	25	7,200
	R3.3 × 6.6				—	—	—
	R3.35 × 6.7				—	—	—
	R3.4 × 6.8				—	—	—
	R3.45 × 6.9				—	—	—
80807	R3.5 × 7				A ●	25	7,200
	R3.55 × 7.1				—	—	—
	R3.6 × 7.2				—	—	—
	R3.65 × 7.3	90	18	8	—	—	—
	R3.7 × 7.4				—	—	—
80976	R3.75 × 7.5				B ●	26	7,200
	R3.8 × 7.6				—	—	—
	R3.85 × 7.7				—	—	—
	R3.9 × 7.8				—	—	—
	R3.95 × 7.9				—	—	—
80808	R4 × 8				A ●	43	7,200
	R4.05 × 8.1				—	—	—
	R4.1 × 8.2				—	—	—
	R4.15 × 8.3	100	18	8	—	—	—
	R4.2 × 8.4				—	—	—
80977	R4.25 × 8.5				B ●	43	8,640
	R4.3 × 8.6				—	—	—
	R4.35 × 8.7				—	—	—
	R4.4 × 8.8				—	—	—
	R4.45 × 8.9				—	—	—

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)			
80809	R4.5 × 9	100	18	8	A ●	46	8,640			
	R4.55 × 9.1				—	—	—			
	R4.6 × 9.2				—	—	—			
	R4.65 × 9.3				—	—	—			
	R4.7 × 9.4				—	—	—			
80978	R4.75 × 9.5	100	22	10	B ●	47	8,640			
	R4.8 × 9.6				—	—	—			
	R4.85 × 9.7				—	—	—			
	R4.9 × 9.8				—	—	—			
	R4.95 × 9.9				—	—	—			
80810	R5 × 10				100	26	12	A ●	65	8,640
	R5.05 × 10.1							—	—	—
	R5.1 × 10.2							—	—	—
	R5.15 × 10.3							—	—	—
	R5.2 × 10.4							—	—	—
	R5.25 × 10.5	—	—	—						
	R5.3 × 10.6	—	—	—						
	R5.35 × 10.7	—	—	—						
	R5.4 × 10.8	—	—	—						
	R5.45 × 10.9	—	—	—						
80811	R5.5 × 11	100	26	12	B ●	66	10,400			
	R5.55 × 11.1				—	—	—			
	R5.6 × 11.2				—	—	—			
	R5.65 × 11.3				—	—	—			
	R5.7 × 11.4				—	—	—			
	R5.75 × 11.5				—	—	—			
	R5.8 × 11.6				—	—	—			
	R5.85 × 11.7				—	—	—			
	R5.9 × 11.8				—	—	—			
	R5.95 × 11.9				—	—	—			
80812	R6 × 12	110	26	12	A ●	97	10,400			
	R6.05 × 12.1				—	—	—			
	R6.1 × 12.2				—	—	—			
	R6.15 × 12.3				—	—	—			
	R6.2 × 12.4				—	—	—			
	R6.25 × 12.5				—	—	—			
	R6.3 × 12.6				—	—	—			
	R6.35 × 12.7				—	—	—			
	R6.4 × 12.8				—	—	—			
	R6.45 × 12.9				—	—	—			
80813	R6.5 × 13	110	26	12	B ●	98	12,900			
	R6.55 × 13.1				—	—	—			

ボール半径 RE 6.6~10.75 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 45HRC	~ 35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~ 350HB			
EBD	○	○	○	○	○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item