



PC/BT

ポリカーボネート／六角ボルト
Polycarbonate / Hexagon head bolt




PC/CB

ポリカーボネート／六角穴付ボルト
Polycarbonate / Hexagon socket head cap bolt



PC/LB

ポリカーボネート／長ネジボルト
Polycarbonate / Thread stud



品番 Product number	透明(Transparency) 白色(White)						PC-BT-M○-L○	PC-WH/BT-M○-L○	
	M	M4	M5	M6	M8	M10	M12		
ピッチ/ Pitch	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75			
B × H	7×2.8	8×3.5	10×4	13×5.5	17×7	19×8			
L	10	1,000	1,000	500	250	—	—		
12	1,000	1,000	500	250	—	—			
15	1,000	500	500	200	100	—			
20	500	500	250	200	100	100	50		
25	500	500	250	100	100	50	50		
30	—	250	250	100	100	50	50		
35	—	250	200	100	100	50	50		
40	—	—	200	100	50	50	50		
45	—	—	—	—	—	—	25		
50	—	—	—	—	50*	50*	25		
60	—	—	—	—	—	—	25		
70	—	—	—	—	—	—	25		

表中の*は半ネジとなります。M8-50(S=30) M10-50(S=25)

表中のカラー部分は、標準色が白色となります。(品番PC-WH/BT)

Screws marked with * in the table are partially threaded screw.

White is the standard color of the colored portion in the table.(product number PC-WH/BT)

販売単位 Quantity

品番 Product number	PC/CB-M○-L○					
	M	M3	M4	M5	M6	M8
ピッチ/ Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	
D × H	5.5×3	7×4	8.5×5	10×6	13×8	
B	2.5	3	4	5	6	
L	6	1,000	1,000	—	—	—
8	1,000	1,000	—	—	—	
10	1,000	1,000	500	500	250	
12	1,000	1,000	500	—	—	
15	1,000	1,000	500	500	200	
20	1,000	500	500	250	200	
25	1,000	500	250	250	100	
30	—	—	250	200	100	
35	—	—	250	200	100	
40	—	—	—	100	100	

販売単位 Quantity

品番 Product number	PC/LB-M○
----------------------	----------

[長ネジボルトの機械的性質 / Mechanical Characteristics]

▶ねじり破断トルク / Torsional rupture torque

単位/Unit	M6	M8	M10	M12	M16	W3/8
N · m	0.95	2.31	5.08	8.10	18.00	4.58

▶引張破断荷重 / Tensile rupture force

単位/Unit	M6	M8	M10	M12	M16	W3/8
N	850	1160	2710	3720	8400	2490

・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。

・推奨締付トルクは破断トルクの50%です。

・使用条件により数値は変わります。

・上表は長ねじのみに該当するものです。

・Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values.

・Recommended fastening torque is 50% of breaking torque value under actual use conditions.

・The numerical value changes by terms of use.

・The upper list is numerical value only for thread stud.

M	M6	M8	M10	M12	M16	W3/8
ピッチ/ Pitch	1	1.25	1.5	1.75	2	1.5875
販売単位 Quantity	1	1	1	1	1	1

1本からご注文承ります。

カット加工で寸法を変更することが可能ですので、必要な場合はご相談ください。

We accept orders starting from one unit.
Since L shape dimensions can be changed during cutting, please discuss if required.