

UCP
Cylindrical bore (with set screws)
d (45) ~ (75) mm





UCP2



Shaft Dia. mm	Shaft Dia. inch	Dimensions inch / mm											Bolt Size inch	Bolt Size mm	Standard Unit No.	Standard Housing No.	Standard Bearing No.
d		H	L	A	J	N	N_1	H_1	H_2	L_1	B	S					
45	1 3/4	2 41/64	9 21/32	2 5/8	7 15/32	25/32	1 3/16	13/16	5 3/16	2 15/16	2.244	0.866	5/8	M16	**UCP309-28**	P309	UC309-28
		67	245	67	190	20	30	21	132	75	57	22			**UCP309**		UC309
50	1 7/8														**UCP210-30**	P210	UC210-30
	1 15/16	2 1/4	8 1/8	2 3/8	6 1/4	25/32	7/8	13/16	4 7/16	2 3/8	2.031	0.748	5/8	M16	**UCP210-31**		UC210-31
		57.2	206	60	159	20	22	21	113	60	51.6	19			**UCP210**		UC210
	2														**UCP210-32**		UC210-32
	1 15/16	2 1/2	9 1/2	2 7/8	6 23/32	25/32	1 13/32	7/8	4 31/32	3	2.189	0.874	5/8	M16	**UCPX10-31**	PX10	UCX10-31
		63.5	241	73	171	20	36	22	126	76	55.6	22.2			**UCPX10**		UCX10
	2														**UCPX10-32**		UCX10-32
	–	2 61/64	10 13/16	2 15/16	8 11/32	25/32	1 3/8	15/16	5 13/16	3 15/32	2.402	0.866	5/8	M16	**UCP310**	P310	UC310
		75	275	75	212	20	35	24	148	88	61	22					
55	2														**UCP211-32**	P211	UC211-32
	2 1/8	2 1/2	8 5/8	2 3/8	6 23/32	25/32	7/8	29/32	4 29/32	2 9/16	2.189	0.874	5/8	M16	**UCP211-34**		UC211-34
		63.5	219	60	171	20	22	23	125	65	55.6	22.2			**UCP211**		UC211
	2 3/16														**UCP211-35**		UC211-35
		2 3/4	10 1/4	3 1/8	7 1/4	31/32	1 13/32	1 3/32	5 15/32	3 9/32	2.563	1.000	3/4	M20	**UCPX11**	PX11	UCX11
	2 3/16	69.8	260	79	184	25	36	28	139	83	65.1	25.4			**UCPX11-35**		UCX11-35
	2 1/4														**UCPX11-36**		UCX11-36
	2	3 5/32	12 7/32	3 5/32	9 9/32	25/32	1 1/2	1 1/16	6 7/32	3 17/32	2.598	0.984	5/8	M16	**UCP311-32**	P311	UC311-32
		80	310	80	236	20	38	27	158	90	66	25			**UCP311**		UC311
	2 3/16														**UCP311-35**		UC311-35
60	2 1/4														**UCP212-36**	P212	UC212-36
		2 3/4	9 1/2	2 3/4	7 1/4	25/32	31/32	31/32	5 7/16	2 7/8	2.563	1.000	5/8	M16	**UCP212**		UC212
	2 3/8	69.8	241	70	184	20	25	25	138	73	65.1	25.4			**UCP212-38**		UC212-38
	2 7/16														**UCP212-39**		UC212-39
		3	11 1/4	3 1/4	8	31/32	1 9/16	1 3/32	5 31/32	3 15/32	2.563	1.000	3/4	M20	**UCPX12**	PX12	UCX12
	2 7/16	76.2	286	83	203	25	40	28	152	88	65.1	25.4			**UCPX12-39**		UCX12-39
		3 11/32	13	3 11/32	9 27/32	31/32	1 1/2	1 5/32	6 9/16	4 1/16	2.795	1.024	3/4	M20	**UCP312**	P312	UC312
	2 7/16	85	330	85	250	25	38	29	167	103	71	26			**UCP312-39**		UC312-39
65	2 1/2	3	10 7/16	2 3/4	8	31/32	1 3/16	1 1/16	5 29/32	3 1/16	2.563	1.000	3/4	M20	**UCP213-40**	P213	UC213-40
		76.2	265	70	203	25	30	27	150	78	65.1	25.4			**UCP213**		UC213
	2 1/2	3	11 1/4	3 1/4	8	31/32	1 9/16	1 3/32	6 3/32	3 15/32	2.937	1.189	3/4	M20	**UCPX13-40**	PX13	UCX13-40
		76.2	286	83	203	25	40	28	155	88	74.6	30.2			**UCPX13**		UCX13
	2 1/2	3 35/64	13 3/8	3 17/32	10 1/4	31/32	1 1/2	1 1/4	6 15/16	4 11/32	2.953	1.181	3/4	M20	**UCP313-40**	P313	UC313-40
		90	340	90	260	25	38	32	176	110	75	30			**UCP313**		UC313
70	2 3/4	3 1/8	10 15/32	2 27/32	8 9/32	31/32	1 3/16	1 1/16	6 3/16	2 15/16	2.937	1.189	3/4	M20	**UCP214-44**	P214	UC214-44
		79.4	266	72	210	25	30	27	157	75	74.6	30.2			**UCP214**		UC214
	2 3/4	3 1/2	13	3 1/2	9	1 1/16	1 31/32	1 1/4	6 23/32	3 27/32	3.063	1.331	7/8	M22	**UCPX14-44**	PX14	UCX14-44
		88.9	330	89	229	27	50	32	171	98	77.8	33.3			**UCPX14**		UCX14
	2 3/4	3 47/64	14 3/16	3 17/32	11 1/32	1 1/16	1 9/16	1 3/8	7 5/16	4 11/32	3.071	1.299	7/8	M22	**UCP314-44**	P314	UC314-44
		95	360	90	280	27	40	35	186	110	78	33			**UCP314**		UC314
75	2 15/16	3 1/4	10 13/16	2 29/32	8 17/32	31/32	1 3/16	1 3/32	6 3/8	3 1/16	3.063	1.311	3/4	M20	**UCP215-47**	P215	UC215-47
		82.6	275	74	217	25	30	28	162	78	77.8	33.3			**UCP215**		UC215
	3														**UCP215-48**		UC215-48
	2 15/16	3 1/2	13	3 1/2	9	1 1/16	1 31/32	1 1/4	6 7/8	3 29/32	3.252	1.311	7/8	M22	**UCPX15-47**	PX15	UCX15-47
		88.9	330	89	229	27	50	32	175	99	82.6	33.3			**UCPX15**		UCX15
	3														**UCPX15-48**		UCX15-48

Remarks 1. In Part No. of unit and units with covers, fitting codes follow bore diameter numbers. (See **Table 10.5** in P.62.)
2. Part No. of applicable grease fittings are shown below.
A-1/4-28UNF ..... 201~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8 ..... 211~218, X10~X20, 309~328