


# SNF-SD/SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ



WEB 選定ナビ WEB CAD Download スリム SUS ステンレス



- 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
- 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。

● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ ◀ 1



	SNF-SD-TZB	SNFS-SD
本体	SWCH 三価クロメート処理	SUSXM7 (SUS304相当)

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## SNF - M5 - 20 - SD - TZB

◀ 1 ◀ 2 ◀ 3 ◀ 1

袋単位でご注文ください。  
1本からご注文できます。→ P.1799

単位: mm

SNF-SD-TZB スチール製・三価クロメート処理	SNFS-SD ステンレス製	共通寸法												
品番	品番	M	L								D1	L1	質量 (g)	
SNF-M3-SD-TZB		M3	5	6	8	10	12					5	1.3	0.41 - 0.69
SNF-M4-SD-TZB	SNFS-M4-SD	M4		6	8	10	12	16				6	1.3	0.73 - 1.5
SNF-M5-SD-TZB	SNFS-M5-SD	M5			8	10	12	16	20			8	1.8	1.7 - 3.1
SNF-M6-SD-TZB	SNFS-M6-SD	M6				10	12	16	20	25		10	2.3	3.2 - 5.8

**SNF-SD-TZB** スチール製・三価クロメート処理

品番	価格/袋*1 (円)								1袋入り数
	L								
	5	6	8	10	12	16	20	25	
SNF-M3-SD-TZB	340	340	340	340	340				20
SNF-M4-SD-TZB		340	340	340	340	340			20
SNF-M5-SD-TZB			360	360	360	360	360		20
SNF-M6-SD-TZB				400	380	380	400	400	20

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.1799

**SNFS-SD** ステンレス製

品番	価格/袋*1 (円)							1袋入り数
	L							
	6	8	10	12	16	20	25	
SNFS-M4-SD	420	420	420	420	420			20
SNFS-M5-SD		440	440	440	440	460		20
SNFS-M6-SD			460	480	480	500	500	20

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.1799

<b>バラ売り</b> → P.1799	<b>クリーン洗浄・クリーン梱包</b> → P.1797	<b>ねじカット</b> → P.1801	<b>ゆるみ止め</b> → P.1802	<b>脱落防止加工</b> → P.1803
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可

e-nedzi.com (特殊ねじ) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 防錆防止ねじ (全ねじ) DZUS(クイック)アクセラフラスク