


タッチコネクターファイブ

TOUCH CONNECTOR FIVE


ユニオンワイ UNION Y



型式 Model		A	B	øC	適用 チューブ 外径 Tube O. D. øD	P	チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
本体色黒 Black body	本体色白 White body							
FR4-00UY	FR4-00UYW	31.6	20.8	10.0	4	10.8	12.0	3.1
FR6-00UY	FR6-00UYW	34.2	25.0	12.0	6	13.0	12.5	4.4
FR8-00UY	FR8-00UYW	37.7	29.0	14.0	8	15.0	13.7	6.2
FR10-00UY	FR10-00UYW	43.0	35.0	17.0	10	18.0	14.6	10.8
FR12-00UY	FR12-00UYW	46.6	41.0	20.0	12	21.0	15.4	16.4

※タッチコネクターファイブSUS兼用製品です。


異径ユニオンワイ DIFFERENT UNION Y



型式 Model		A	B	øC1	øC2	適用 チューブ外径 Tube O. D. øD		P	チューブ 挿入寸法 Insertion Depth øD1	チューブ 挿入寸法 Insertion Depth øD2	重量 Weight (g)
本体色黒 Black body	本体色白 White body					øD1	øD2				
FR4-06UY	FR4-06UYW	32.6	20.8	10.0	12.0	4	6	10.8	12.0	12.5	3.4
FR6-08UY	FR6-08UYW	35.6	25.0	12.0	14.0	6	8	13.0	12.5	13.7	4.9
FR8-10UY	FR8-10UYW	39.0	29.0	14.0	17.0	8	10	15.0	13.7	14.6	6.9
FR10-12UY	FR10-12UYW	43.6	35.0	17.0	20.0	10	12	18.0	14.6	15.4	11.8

※タッチコネクターファイブSUS兼用製品です。

レデューサー REDUCER



型式 Model		A	øC	適用 チューブ 外径 Tube O. D. øD	øE	L	チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
本体色黒 Black body	本体色白 White body							
FR4-6RC	FR4-6RCW	44.4	10.0	4	6	31.9	12.0	2.4
FR4-8RC	FR4-8RCW	46.4	10.0	4	8	32.7	12.0	2.7
FR6-8RC	FR6-8RCW	48.9	12.0	6	8	35.2	12.5	3.3
FR6-10RC	FR6-10RCW	50.9	12.0	6	10	36.3	12.5	3.8
FR8-10RC	FR8-10RCW	53.5	14.0	8	10	38.9	13.7	4.9
FR8-12RC	FR8-12RCW	54.5	14.0	8	12	39.1	13.7	5.4
FR10-12RC	FR10-12RCW	57.2	17.0	10	12	41.8	14.6	7.6

※タッチコネクターファイブSUS兼用製品です。

※この製品はタッチコネクターファイブ、タッチコネクターファイブSUS専用です。

※This product is only for "Touch Connector Five" series fittings. Do not use with other series of fittings.

※本产品在Touch Connector Five、Touch Connector Five SUS専用。

※上記に表示されていない単位は全てmm