

XPM2刃 レギュラ


XPM-2 Flutes-Regular

XPM-TPDR



SPECIFICATION CHART
形状寸法表

インデキサブル
INDEXABLE TOOL





(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θc	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	大端径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
85310	2 × 1°				2.77	●	13	11,600
85320	2 × 1.5°	66	22		3.15	●	13	12,900
85301	2.5 × 0.5°	61	17		2.8	●	14	10,600
85311	2.5 × 1°				3.27	●	14	11,600
85321	2.5 × 1.5°	66	22		3.65	●	14	12,900
85331	2.5 × 2°				4.6	●	15	14,900
85351	2.5 × 2.5°	74	30	6	5.12	●	15	14,900
85371	2.5 × 3°				5.64	●	16	14,900
85302	3 × 0.5°	61	17		3.3	●	14	10,600
85312	3 × 1°				3.77	●	14	11,600
85322	3 × 1.5°	66	22		4.15	●	15	12,900
85332	3 × 2°				5.1	●	15	14,900
85352	3 × 2.5°	74	30		5.62	●	23	14,900
85372	3 × 3°				6.14	●	24	14,900
85303	4 × 0.5°	64	20		4.35	●	14	10,600
85313	4 × 1°				4.91	●	15	11,600
85323	4 × 1.5°	70	26	6	5.36	●	16	12,900
85333	4 × 2°				6.51	●	26	15,300
85353	4 × 2.5°	80	36	8	7.14	●	27	15,300
85373	4 × 3°				7.77	●	28	15,300
85304	5 × 0.5°	68	24	6	5.42	●	16	10,600
85314	5 × 1°				6.12	●	26	11,600
85324	5 × 1.5°	76	32	8	6.68	●	31	12,900
85334	5 × 2°	86			7.93	●	31	17,500
85354	5 × 2.5°	92	42	10	8.67	●	49	18,500
85374	5 × 3°				9.4	●	49	18,500
85305	6 × 0.5°	68	24		6.42	●	23	10,600
85315	6 × 1°				7.12	●	28	11,600
85325	6 × 1.5°	76	32	8	7.68	●	33	12,900
85335	6 × 2°				8.93	●	48	18,500
85355	6 × 2.5°	92	42	10	9.67	●	52	20,800
85375	6 × 3°	99		12	10.4	●	70	22,200
85306	8 × 0.5°	78	28		8.49	●	42	11,000
85316	8 × 1°				9.33	●	50	12,900
85326	8 × 1.5°	88	38	10	9.99	●	51	12,900

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θc	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	大端径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
85336	8 × 2°				11.49	●	75	20,200
85356	8 × 2.5°	107			12.37	●	91	20,800
85376	8 × 3°				13.24	●	89	22,200
85397	8 × 5°	110			16	●	138	27,700
85407	8 × 7°	143			25	●	395	51,400
85417	8 × 10°	147			32	●	695	90,200
85307	10 × 0.5°	85	28		10.49	●	69	12,600
85317	10 × 1°				11.33	●	75	15,000
85327	10 × 1.5°	95	38	12	11.99	●	74	15,000
85337	10 × 2°				13.49	●	94	20,200
85357	10 × 2.5°	107			14.37	●	102	20,800
85377	10 × 3°				15.24	●	142	22,200
85398	10 × 5°	110			18.75	●	148	31,200
85408	10 × 7°	143			25	●	435	64,000
85418	10 × 10°	147			32	●	748	105,000
85308	12 × 0.5°	91	34		12.59	●	78	16,800
85318	12 × 1°				13.57	●	94	19,100
85328	12 × 1.5°	102	45	12	14.36	●	95	20,100
85338	12 × 2°				16.19	●	160	28,600
85358	12 × 2.5°	120			17.24	●	163	30,100
85378	12 × 3°				18.29	●	167	32,700
85388	12 × 4°				20.39	●	254	40,400
85399	12 × 5°	126			22.5	●	268	45,300
85409	12 × 7°	160			32	●	721	95,300
85419	12 × 10°	172			42	●	1,318	168,000
85329	16 × 1.5°	105	45	16	18.36	●	158	28,100
85339	16 × 2°				20.19	●	254	39,800
85359	16 × 2.5°	126			21.24	●	293	39,800
85379	16 × 3°				22.29	●	271	42,800
85389	16 × 4°				24.39	●	416	45,900
85400	16 × 5°	136			26.5	●	457	56,800
85340	20 × 2°				24.96	●	478	48,400
85360	20 × 2.5°				26.2	●	508	59,700
85380	20 × 3°	147			27.44	●	519	60,100
85390	20 × 4°				29.93	●	535	79,600



被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron					
XPM-TPDR	○	○	○	○	○	○	○	○		

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 (Standard stock item)
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
- = 特定代理店在庫品 (Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.)

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)