

PB 215 TXP

Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, DigiTorque and MecaTorque handles

- for Torx Plus®-screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Hoja intercambiable para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque

- para tornillos Torx Plus®
- punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
- aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida



PB 215.TXP 6	6	2	3	70	150	27	10	7 610733 069347
PB 215.TXP 7	7	2	3	70	150	27	10	7 610733 069354
PB 215.TXP 8	8	2.5	3.5	80	160	29	10	7 610733 069361
PB 215.TXP 9	9	2.5	3.5	80	160	29	10	7 610733 069378
PB 215.TXP 10	10	3	4	90	170	30	10	7 610733 069385
PB 215.TXP 15	15	3.5	4	100	180	32	10	7 610733 069392
PB 215.TXP 20	20	4	5	110	190	36	10	7 610733 069408
PB 215.TXP 25	25	5	6	120	200	42	10	7 610733 069415

PB 215 M

Interchangeable blade with magnetic bit-holder for PB 215 A, 8215 A, DigiTorque and MecaTorque handles

- for C6 and E6 bits
- stainless steel magnetic bit holder, easy, fast bit change
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Hoja intercambiable con portapuntas magnético para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque

- para puntas C6 y E6
- portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida



PB 215.M-140	10	60	140	38	10	7 610733 216529
PB 215.M-180	10	100	180	47	10	7 610733 069200

PB 215 V 1/4

Interchangeable blade for 1/4" PB 215 A, 8215 A, DigiTorque and MecaTorque handles

- for 1/4" socket inserts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Hoja intercambiable con conexión cuadrada de 1/4" para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque

- para insertos de llave de vaso con conexión de 1/4"
- aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida



PB 215.V 1/4	140	28	10	7 610733 218837