

パイプホルダー

PIPE HOLDERS



A-1395-5・7・11
ステンレス製



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手
PULLS

つまみ

止め金
ロッド棒




ジョイント
リンク

ワイヤ



A-1395-5

- 材 質：ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期：標準在庫品



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	L	W	H ₁	H ₂	H ₃	P ₁	P ₂	φD	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1395-5-1	●	2D/3D	25.4	31	43	57	41	5	28	16	32	M5	135	02101	¥1,750	10個～ ¥1,680
A-1395-5-2	●	2D/3D	22	32	40.5	52	37	5	28	15	30	M5	120	02102	¥1,500	10個～ ¥1,440




●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くになります。
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A-1395-7

- 材 質：ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期：標準在庫品

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)
hex. socket set screw (truncated cone point)



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	L	φD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1395-7-1	●	2D/3D	25.4	55	33	195	02105	¥1,650	10個～ ¥1,584
A-1395-7-2	●	2D/3D	22	50	30	150	02106	¥1,500	10個～ ¥1,440




●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くになります。
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.

止めねじの締め付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
(二面幅3mmの六角レンチでも代用できます。)
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."



A-1395-11

- 材 質：ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期：標準在庫品



W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)
hex. socket set screw (truncated cone point)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	L	φD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1395-11-1	●	2D/3D	25.4	53	32	170	02115	¥1,600	10個～ ¥1,536
A-1395-11-2	●	2D/3D	22	44.5	30	130	02116	¥1,300	10個～ ¥1,248

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くになります。
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.

止めねじの締め付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
(二面幅3mmの六角レンチでも代用できます。)
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."