

# 保護棒 ROUND BAR PULLS

PAT.PEND.



**A-223**  
アルミニウム製

## 特徴 Feature

- アルミニウム製なので大型でも軽量
- 手にやさしいソフトデザイン
- Comparatively light to the size, owing to the aluminum -made.
- Soft-touch design.

## 仕様 材質

ブラケット/アルミニウム合金(ADC)  
パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)

## 表面仕上

ブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)  
パイプ/梨地アルマイト処理

## 用途

●バス・鉄道車両・特装車

## 納期

- 標準在庫品
- Specifi- ● Material: Bracket: Aluminum alloy (ADC)  
cations Pipe: Aluminum alloy extrusion (A6N01S)  
● Finish: Bracket: Aventurine satellite  
chrome plating (MACr)  
Pipe: Aventurine alumite treatment  
Specific use ● Buses, trains, specially equipped vehicles



# A

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手  
PULLS

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク


ワイヤ

総合23★

526




A-223



## 使用例 Example of application



## 特注品のご案内 Custom-Made Product Information



A-236-E  
保護棒

詳細はお問合せ下さい。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Price
A-223-1	●	2D/3D	300	240	375	01513	¥3,800	5個~	¥3,648
A-223-2	●	2D/3D	400	340	440	01514	¥3,900	5個~	¥3,744
A-223-3	●	2D/3D	500	440	505	01515	¥4,000	5個~	¥3,840
A-223-4	●	2D/3D	600	540	570	01516	¥4,100	5個~	¥3,936
A-223-5	●	2D/3D	700	640	630	01517	¥4,200	5個~	¥4,032
A-223-6	●	2D/3D	800	740	705	01518	¥4,300	5個~	¥4,128
A-223-7	●	2D/3D	900	840	770	01519	¥4,500	5個~	¥4,320
A-223-8	●	2D/3D	1000	940	825	01520	¥4,600	5個~	¥4,416

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。