

アルミ丸棒取手

ALUMINUM ROUND BAR PULLS



A-562
アルミニウム製

特徴 Feature

- アルミ製で軽量です。
- アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
- 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
- Light aluminum alloy.
- Corrosion-resistant alumite treatment.
- Can be fitted from the front using the plate provided.

仕様 ●材質：アルミニウム合金(A6063)
●表面処理：アルマイト処理

用途 ●計測機器・通信機器

納期 ●標準在庫品

Specifications ●Material: Aluminum alloy (A6063)
●Finish: Alumite treatment


Specific use ●Measuring or communication equipment




A-562

A-562-P

[A-562]



[A-562-P]



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-562	●	2D/3D	取手 Pull	40	04223	¥490	20個～ ¥475
A-562-P	●	2D/3D	取付けプレート Catch plate	18	04224	¥140	50個～ ¥136

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手
PULLS

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

角型1号取手

SQUARE-SHAPED PULLS



A-1
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 角型デザインで各種機器にマッチします。
- Square-shaped design matching various equipment.

仕様 ●材質：亜鉛合金(ZDC)
●表面仕上：クロムめっき(MZCr)
●付属品：ばね座金・六角ナット

用途 ●計測機器・通信機器


納期 ●標準在庫品

Specifications ●Material: Zinc alloy (ZDC)
●Finish: Chrome plating (MZCr)
●Accessories: Spring washers and hex nuts

Specific use ●Measuring or communication equipment



A-1



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1	●	2D/3D	75	00001	¥430	30個～ ¥413

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

丸棒取手(雌ねじ)

ROUND BAR PULLS (FEMALE SCREWS)



A-1046
ステンレス製

特徴 Feature


- 機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
- Select size according to the equipment size or installation pitch.
- 標準在庫品
- チタニウム製も製作致します。

仕様 ●材質：ステンレス鋼棒(SUS303)
●表面仕上：光沢バレル研磨

用途 ●計測機器・通信機器

Specifications ●Material: Stainless steel bar (SUS303)
●Finish: Gloss barrel polishing

Specific use ●Measuring or communication equipment



A-1046-1



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1046-1	●	2D/3D	94	90	14	01202	¥230	30個～ ¥221
A-1046-2	●	2D/3D	76.5	72.5	12	01203	¥220	30個～ ¥211
A-1046-3	●	2D/3D	59	55	10	01204	¥200	40個～ ¥190
A-1046-4	●	2D/3D	41.5	37.5	8	01205	¥190	40個～ ¥181
A-1046-5	●	2D/3D	24	20	6	01206	¥140	50個～ ¥134

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。