

オープン大型取手

LARGE-SIZED PULLS



A-1215
ステンレス製

A-215
プラスチック製

特 徴 Feature

- 冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
- 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
- キャップは取付け後にセットして下さい。
- Elegant handle matches each refrigerator or case.
- Installed with screws both on front and back of the panel.
- Cap is set up after installation.

[A-1215]

- 仕 様 ● 材 質: ブラケット/亜鉛合金(ZDC)
パイプ/ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上: ブラケット/サチライトニッケルめっき
(ウレタンクリアー)
パイプ/ヘアライン仕上

用 途 ● 冷凍冷蔵庫・オープンなど

納 期 ● 標準在庫品

- 備 考 ● 断熱プレート付(ポリエステル樹脂)
● パイプは切断して使用できます。
● ブラケットのステンレス製も製作致します。
● 抗菌タイプも製作致します。

[A-215]

- 仕 様 ● 材 質: ブラケット/ABS樹脂
パイプ/ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上: パイプ/ヘアライン仕上
● 標準色: ブラケット/ブラック

納 期 ● 標準在庫品

- 備 考 ● 断熱プレートは付属していません。
● ブラック以外も製作致します。お問合せ下さい。
● 抗菌タイプも製作致します。
● パイプは切断して使用できます。
● 常温でご使用下さい。



[A-1215]

- Speci- ● Material: Bracket: Zinc alloy (ZDC)
fications Pipe: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Bracket: Satellite nickel plating
(urethane clear)
Pipe: Hairline finish

Specific use ● Refrigerators and ovens

- Remarks ● Attached with insulated plate(polyester resin)
● Pipe is used after cut.

[A-215]

- Speci- ● Material: Bracket: ABS resin.
fications Pipe: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Pipe: Hairline finish
● Standard color: Bracket: Black

Remarks ● Insulated plate is optional.

- Pipe is used after cut.
● Use the product in normal temperatures.





A-1215-A

A-215-A

ストレート用ブラケット 特注品
Straight bracket is custom-made

コーナー用ブラケット 特注品
Corner bracket is custom-made

取付け方法 Installation method



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	ブラケット Bracket	(L)	H	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1215-A	●	2D/3D	ZDC	372	65	294	630	01090	¥4,800	5個~ ¥4,610
A-1215-B	●	2D/3D	ZDC	372	50	294	450	01091	¥4,700	5個~ ¥4,520
A-215-A	●	3D	ABS	370	65	245	225	00998	¥2,700	5個~ ¥2,592
A-215-B	●	3D	ABS	370	50	245	215	00999	¥2,700	5個~ ¥2,592

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ