

回転ファスナー TURNING FASTENERS



C-1238-12・C-1238-13 ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
- 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
- It is made of stainless steel for great corrosion resistance.
- It's very powerful because tightening is performed by turning the knob.
- It can be used as a flat or corner type if it is set with a catch.

仕様 ●材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

- 表面仕上: パレル研磨
- コンテナ・工作機械

用途 ●標準在庫品

Specifications ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

- Finish: Barrel polishing


Specific use ●Containers, machine tools etc.

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.




C-1238

〔コーナー取付け時
Corner〕



〔フラット面取付け時
Flat〕



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)	(L2)	(L3)	W1	W2	W3	(H1)	(H2)	(H3)	P1	P2	P3	(P4)	P5	(P6)	P7	P8	P9	d	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																									数量 Quantity	単価 Price
C-1238-12	●	2D	145	47	110.5	88	49.5	64	20	17.5	57	24	44	36	72	16	62.5	13	10	11	6	236	22882	¥1,750	10個~	¥1,680
C-1238-13	●	2D	117	38	88	70	41	51	18	16	47	19	35	29	59	12.5	49	10	8	8.5	5	155	22818	¥1,550	10個~	¥1,488

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

回転ファスナー TURNING FASTENERS



C-1238-4 ステンレス製

特徴 Feature

- つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
- It's very powerful because tightening is performed by turning the knob.

仕様 ●製品質量: 54g
●材質: 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: パレル研磨
●引張荷重: 196N

用途 ●コンテナ・工作機械
●標準在庫品


Specifications ●Mass: 54g
●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
●Finish: Barrel polishing
●Tensile load: 196N

Specific use ●Containers and machine tools



PAT. PEND.




C-1238-4



ストローク(4)
Stroke



操作例
Example of operation



つまみを回転させると十分に締付けられます。
Can be tightened fully by turning the knob.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
C-1238-4	●	2D/3D	20954	¥1,150	10個~	¥1,104

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



FASTENERS
ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム