

# 鍵付パチン錠

## FASTENERS WITH KEYS



**C-1013**  
ステンレス製

### 特徴 Feature


- 鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜き差しできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Key can be inserted/removed at 360° turn both when locking and unlocking.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕様
- 製品質量: 60g
  - 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  - 表面仕上: パレル研磨
  - 付属品: キー2本
- 用途
- 計測機器・船用機器・医療機器
- 納期
- 標準在庫品


- Specifications
- Mass: 60g
  - Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Barrel surface polishing
  - Accessories: Two keys
- Specific use
- Measuring, ship and medical equipment



C-1013



※本図は縮代0mmの場合です。  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-1013	●	2D/3D	21460	¥650	20個~ ¥624

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

# ダルマパチン錠

## SNAP FASTENERS



**C-20**  
亜鉛合金製

### 特徴 Feature


- 落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
- Design is a cool-feeling and suitable for expensive objects.

- 仕様
- 製品質量: 64g
  - 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
  - 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
  - 引張荷重: 147N
- 用途
- 計測機器・工作機械
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Mass: 64g
  - Material: Zinc alloy (ZDC)
  - Finish: Chrome plating (MZCr)
  - Tensile load: 147N
- Specific use
- Measuring equipment and machine tools



C-20



※本図は縮代0mmの場合です。  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-20	●	2D/3D	20036	¥500	30個~ ¥475

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器



FASTENERS

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
グロメット

周辺機器  
(C)

充電器用  
金具

フリーザー  
金具

ラッシング  
システム