


握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスドライバー



SD8



SPD-003



SSSD-M2

SSSD-P2

## SUS ドライバーセット

STAINLESS STEEL SCREWDRIVER SET

製品番号 **SD8** メーカー希望小売価格 **¥31,800**

セット内容 **8点**

製品番号	SMD-075	SMD-100	SMD-150	SPD-001	SPD-002	SPD-003	SSSD-M2	SSSD-P2
先端規格	⊖0.8×5.5	⊖1.0×6.0	⊖1.1×8.0	⊕No.1	⊕No.2	⊕No.3	⊖0.8×6.0	⊕No.2
軸長 (mm)	75	100	150	75	100	150	35	35

- 布袋付
- 質量：0.7kg
- 梱包入数(通常)：1

コンパクトに収納!!



## SUS ドライバー

STAINLESS STEEL SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L			
SMD-075	⊖0.8×5.5	23	75	174	1	67	¥3,800
SMD-100	⊖1.0×6.0	26	100	215	1	90	¥4,200
SMD-150	⊖1.1×8.0	29	150	274	1	140	¥4,990
SPD-001	⊕No.1	23	75	174	1	67	¥3,800
SPD-002	⊕No.2	26	100	215	1	90	¥4,200
SPD-003	⊕No.3	29	150	274	1	140	¥4,990

- 材質：軸部マルテンサイト系ステンレス、グリップ部オーステナイト系ステンレス

### 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

### 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。It is not a bit-through type screwdriver.

## SUS スタビードライバー

STAINLESS STEEL STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L			
SSSD-M2	⊖0.8×6.0	26	35	90	1	46	¥3,260
SSSD-P2	⊕No.2	26	35	90	1	46	¥3,260

- 材質：軸部マルテンサイト系ステンレス、グリップ部オーステナイト系ステンレス

### 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

### 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。It is not a bit-through type screwdriver.

### 注意 CAUTION

- SUS ツールは非磁性ではありません。SUS tools are not nonmagnetic.

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.