

ロングボールポイント L 形レンチセット

LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **BL700** メーカー希望小売価格 **¥6,605**セット内容 **7点**

製品番号 BL-	1.5	02	2.5	03	04	05	06
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6

- ホルダー付
- 質量: 0.16kg
- 梱包入数 (通常): 6

製品番号 ★ **BL800** メーカー希望小売価格 **¥8,075**セット内容 **8点**

製品番号 BL-	1.5	02	2.5	03	04	05	06	08
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8

- ホルダー付
- 質量: 0.28kg
- 梱包入数 (通常): 6



★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。

製品番号 **BL900** メーカー希望小売価格 **¥10,150**セット内容 **9点**

製品番号 BL-	1.5	02	2.5	03	04	05	06	08	10
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10


- ホルダー付
- 質量: 0.47kg
- 梱包入数 (通常): 6



ロングボールポイント L 形レンチ

LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE


製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L			
BL-1.5	1.5	14	81	6	1	¥735
BL-02	2	16	96	6	3	¥735
BL-2.5	2.5	18	111	6	5	¥760
BL-03	3	20	127	6	9	¥785
BL-04	4	25	142	6	18	¥810
BL-05	5	28	160	6	30	¥910
BL-06	6	32	180	6	50	¥1,170
BL-08	8	36	198	6	100	¥1,470
BL-10	10	40	225	6	175	¥2,080




高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性 (破断しにくい) を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

MASTER TOOL

特殊合金鋼



傾けて使えるボールポイントタイプ



L 形

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スバナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツールその他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーデシトルク
パワーレンチナットランナー
電動/エアードリル
電動/パワーレンチ
シンパトルコン

建方1番

シヤーレンチ

ナットランナー
シヤーランナー
Uリブランナー

トルシャット

NCTトルコン
フリードリックレンチ
バルブキーモータ
反力座金レンチ

その他

先端ボールポイントタイプ **注意** CAUTION

- ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。/ Ball-point portion is made thinner. Do not apply excessive force when using ball-point type.