

首下ショートロングボールポイント L 形レンチセット

SHORT NECK LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **BL700S** メーカー希望小売価格 **¥7,490**

セット内容 **7点**

製品番号 BL-	1.5S	02S	2.5S	03S	04S	05S	06S
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6

- ホルダー付
- 質量: 0.12kg
- 梱包入数 (通常): 6



製品番号 **BL900S** メーカー希望小売価格 **¥11,500**

セット内容 **9点**

製品番号 BL-	1.5S	02S	2.5S	03S	04S	05S	06S	08S	10S
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10

- ホルダー付
- 質量: 0.47kg
- 梱包入数 (通常): 6



首下ショートロングボールポイント L 形レンチ

SHORT NECK LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE


製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L	(通常)	(店飾)		
BL-1.5S	1.5	4	81	6	6	2	¥810
BL-02S	2	5	96	6	6	3	¥810
BL-2.5S	2.5	6	111	6	6	5	¥860
BL-03S	3	8	127	6	6	8	¥885
BL-04S	4	9	142	6	6	16	¥1,020
BL-05S	5	11	160	6	6	28	¥1,060
BL-06S	6	13	180	6	6	46	¥1,345
BL-08S	8	16	198	6	6	91	¥1,670
BL-10S	10	18	225	6	6	161	¥2,340




高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性（破断しにくい）を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

MASTER TOOL


特殊合金鋼



傾けて使えるボールポイントタイプ



狭い所で便利な首下ショート



先端ボールポイントタイプ **注意** CAUTION

•ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。/ Ball-point portion is made thinner. Do not apply excessive force when using ball-point type.

- L 形
- ステンレス ツール チタンツール
- ツールセット
- ツールケース
- ソケット レンチ
- ヘキサゴン レンチ
- T形レンチ
- スパナ めがねレンチ
- ドライバー類
- ビット類
- モンキレンチ プライヤー類
- 自動車 専用工具
- サイクル ツール
- その他 (工 具)
- トルクレンチ
- 動力工具
- パワーデシトルク パワーレンチ
- ナットランナー 電動/エア/手動/ワイヤレス/シンパトルコン
- 建方1番
- シヤールレンチ
- ナットランナー シヤールランナー Uリブランナー
- トルクシャット
- NCTトルコン フレイトリクレンチ ルチ、ギヤ、モータ 反力座金レンチ
- その他