

ヘッドを15度ずつの首振り角度で固定できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲線デザイン。薄形ラチェットヘッド。

安全ロープ取付け穴付(RMF-14以上のサイズ)

グッドデザイン賞 受賞製品採用

スタンダード 首振ラチェットタイプ



RMF700

首振ラチェットめがねレンチセット

RATCHET RING WRENCH SET, FLEX HEAD

製品番号 **RMF700** メーカー希望小売価格 **¥24,260**

セット内容 **7点**

製品番号 RMF-	08	10	12	13	14	17	19
二面幅寸法 (mm)	8	10	12	13	14	17	19

- 布袋 (BNRM7L)
- 質量：1.02kg
- 梱包入数 (通常)：1

※布袋のみの販売もいたしております。P104をご覧ください。
※随時 15度角度調整機構付に変更させていただきます。

コンパクトに収納!!



新型メタルケースに「次世代工具シリーズ」のラチェットめがねレンチをセット。

グッドデザイン賞 受賞製品採用

モデルチェンジ



RMF100

製品番号 **RMF100** メーカー希望小売価格 **¥38,690**

セット内容 **10点**

製品番号 RMF-	08	10	12	13	14	15	16	17	18	19
二面幅寸法 (mm)	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19

- ツールケース：MCT2
- 化粧箱寸法：w406 × d120 × h60mm
- 質量：2.4kg ● 梱包入数 (通常)：6


※随時 15度角度調整機構付に変更させていただきます。

首振ラチェットめがねレンチ

RATCHET RING WRENCH, FLEX HEAD

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格	
		D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L				
RMF-07	7	16.2	16.7	4.3	6.5	127	10	10	36	¥2,680
RMF-08	8	16.2	16.7	4.3	6.5	127	10	10	35	¥2,765
RMF-10	10	20.3	20.0	5.0	7.3	136	10	10	55	¥2,875
RMF-11	11	22.5	21.8	5.4	7.7	141	10	10	65	¥2,940
RMF-12	12	24.3	23.0	5.8	8.2	148	10	10	75	¥2,990
RMF-13	13	26.8	25.2	6.1	8.6	154	10	10	90	¥3,125
RMF-14	14	28.7	26.8	6.4	9.0	160	10	10	110	¥3,260
RMF-15	15	30.5	28.3	6.9	9.4	169	10	10	125	¥3,560
RMF-16	16	32.9	29.8	7.2	9.9	179	10	10	150	¥3,735
RMF-17	17	34.5	31.8	7.6	10.3	190	10	10	170	¥3,910
RMF-18	18	37.0	32.8	8.0	10.7	203	10	10	195	¥4,505
RMF-19	19	39.2	33.9	8.6	11.2	215	10	10	220	¥4,530
RMF-21	21	46.0	40.0	9.0	13.0	274	10	10	400	¥4,765
RMF-22	22	46.0	40.0	9.0	13.0	274	10	10	390	¥4,955
RMF-24	24	52.2	46.0	10.0	14.5	296	10	10	540	¥5,450

● 安全ロープ取付け穴付 (RMF-14以上)



RMF-08



RMF-17



ツールケース

TOOL CASE (METAL)

製品番号 **MCT1, MCT2, MCT3**

詳しくは P102へ



MCT1

MCT2

MCT3

注意 CAUTION

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.