


ゼロワンシリーズ

ZERO-ONE SERIES

スパイラルゼロワン SPIRAL ZERO-ONE,



機種 Type	型式 Model	使用範囲 Service Length (mm)	A (mm)	B1 (mm)	C (mm)	B2 (mm)	φE (mm)	ホース継手 House Fittings		重量 Weight (g)
カップリング タイプ Coupling Type	01S-803C	3,000	970	600	270	100	42	CHS-50SN	50PN-PLA	150
	01S-804C	4,000	1,070	600	370	100	42	CHS-50SN	50PN-PLA	215
	01S-805C	5,000	1,160	600	460	100	42	CHS-50SN	50PN-PLA	260
ホースフィッティング タイプ Hose Fitting Type	01S-803F	3,000	970	600	270	100	42	H5-G2FU-AN	H5-G2F-AN	185
	01S-804F	4,000	1,070	600	370	100	42	H5-G2FU-AN	H5-G2F-AN	250
	01S-805F	5,000	1,160	600	460	100	42	H5-G2FU-AN	H5-G2F-AN	295
ブローガン セット Blow Gun Set	01S-803C-BG	3,000	970	600	270	100	42	CHS-50SN	50PN-PLA	260
	01S-804C-BG	4,000	1,070	600	370	100	42	CHS-50SN	50PN-PLA	325
	01S-805C-BG	5,000	1,160	600	460	100	42	CHS-50SN	50PN-PLA	370

仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
常用使用圧力	1.6MPa

*上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
*凍結無き事。

Specifications

Media	Compressed Air
Working Temperature Range	-5~60℃(23-140°F)
Working Pressure	1.6MPa

*The value at a temperature of 20℃(68°F)

規格

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
最高使用圧力	1.6MPa

*上述数値は以常温時(20℃)測定的。

仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
常用使用圧力	1.5MPa

*上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
*凍結無き事。

Specifications

Media	Compressed Air
Working Temperature Range	-5~60℃(23-140°F)
Working Pressure	1.5MPa

*The value at a temperature of 20℃(68°F)

規格

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
最高使用圧力	1.5MPa

*上述数値は以常温時(20℃)測定的。

型式 Model	ボディ色 Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (ノズル内径) I.D.	重量 Weight (g)
BG-50-01	白(White)	237	90	6	3.6	110

型式 Model	ボディ色 Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (ノズル内径) I.D.	重量 Weight (g)
BG-50-S1-01	白	167	20	12	1.0	95.0
BG-50-S2-01	(White)	167	20	12	2.0	95.0

型式 Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ホース サイズ I.D.×O.D.	重量 Weight (g)
CHS-50SN	57	30	17	24	19	5×8	27

型式 Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ホース サイズ I.D.×O.D.	重量 Weight (g)
50PN-PLA	46	23	17	19	19	5×8	9

安全上のご注意
ご使用前にP1~P33をご確認ください。