

**PB 850 BL****Flat and cross-cut chisel, center punch, drift punches, set in practical plastic holder**

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: [www.pbst.ch/safe](http://www.pbst.ch/safe)

**Juego de cinceles planos y cruciformes, granetes, botadores, en práctico soporte de plástico**

- para separar, cortar, cincelar, punzado, aflojar o golpear de forma segura
- cincel con filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
- botador con mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo
- punta de granete rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
- protección contra el óxido durable, cromada
- cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
- la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
- aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida
- observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: [www.pbst.ch/safe](http://www.pbst.ch/safe)



|           |        |   |   |      |     |    |                 |
|-----------|--------|---|---|------|-----|----|-----------------|
|           |        |   |   |      |     |    |                 |
| PB 850.BL | 12, 18 | 5 | 2 | 3, 4 | 545 | 10 | 7 610733 010615 |

**In blister packs**  
**En embalaje blíster**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PB 850.B CN                                                                         | 12, 18                                                                              | 5                                                                                   | 2                                                                                   | 3, 4                                                                                | 573                                                                                 | 10                                                                                    | 7 610733 235407                                                                       |