

コンテナハンドル

CONTAINER HANDLES



FA-1811N ステンレス製
FA-811 鉄製

特徴 Feature

- 従来品FA-810の小型タイプです。ハンドル・受座等は鋳鉄からステンレス材へ変更しました。(FA-1811)
- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1811)
- 左右兼用型
- Small size version of the conventional model of FA-810. The handle and receptor are made of stainless steel in place of cast iron.(FA-1811)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.(FA-1811)
- For both left-hand and right-hand use.

[FA-1811N]

- 仕様 ●材質: ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: 鏡面バフ研磨

[FA-811]

- 仕様 ●材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
●表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 用途 ●軽小型トラック・小型コンテナ
●標準在庫品
備考 ●ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。
●FA-1811はFA-1811Nに品番変更になりました。ハンドル寸法も一部変更になりました。詳細はお問合せ下さい。

[FA-1811N]

- Specifi- ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
cations ●Finish: Mirror buffing

[FA-811]

- Specifi- ●Material: Cold rolled steel (SPCC)
cations ●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)


- Specific use ●Small size truck and small containers.
Remarks ●The handle and the pipe are not assembled. The pipe is optional.

- Product No. FA-1811 has changed to FA-1811N. Some part of handle dimensions has been changed.

PAT. PEND.



ハンドル断面寸法
Handle cross section dimension




- クレモン
ローラー縮り
特装密閉ハンドル
フリーザー密閉
平面スイング
ギア式
平面ハンドル
ポップハンドル
リフトハンドル
アジャストハンドル
ラッチ式
スナッチ
リンク
フック式
ロックハンドル
L型ハンドル
T型ハンドル
丸型小型
押ボタン
取手
つまみ
止め金
ロッド棒
ジョイントリンク
ワイヤ

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L ₁)	(W)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-1811N	●	2D/3D	16	8.5	890	60766	¥8,200	5個~	¥7,880
FA-811	●	2D/3D	18	4.5	885	60220	¥3,900	5個~	¥3,744

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

[FA-1811N]



[FA-811]

