

密閉用セフティハンドルFA-772用受座(抗菌タイプ) FA-772S

CATCH FOR FA-772 SAFETY HANDLE FOR AIRTIGHTNESS (ANTIBACTERIAL TYPE)

アルミニウム製

PAT.PEND.



FA-772S-1



FA-772S-2

特徴 Feature

- 細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
- 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
- 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
- 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。
- ハンドルとの噛み合いを調整できます。
- FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
- Prevents growth of bacteria or mold and unpleasant odor.
- Emphasis is placed on hygiene and easy cleaning.
- Equipped with safety escape mechanism to prevent accidental entrapment.
- Elongated installation hole enables adjustment with the catch.
- Adjustable engagement with the handle.
- FA-772S-1 is interchangeable with FA-602S-5.

- 仕様 ●材 質：アルミニウム合金(ADC)
●表面仕上：抗菌焼付塗装(シルバー)
- 用途 ●密閉用セフティハンドルFA-772用受座
- 納期 ●標準在庫品


- Specifi- ●Material: Aluminium alloy (ADC)
cations ●Finish: Antibacterial baked coating (silver)
- Specific use ●Catch for FA-772 safety handle for airtightness

ローラータイプの受け
もあります。お問合せ
下さい。





FA-772S-2R

[FA-772S-1]




パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



※1) 組込まれている六角ボルトをパネルの厚さに合わせて変更して下さい。
Change the inserted hexagonal bolt according to the thickness of the panel.
パネル厚 Panel thickness
50mm:M10×62
100mm:M10×82

[FA-772S-2]


2-φ6.3×14.3長穴
表取付け用穴
oblong hole for
installation from the front



※2) 調整範囲
Adjustable range


※2) ラッチ噛合い調整範囲
：表付け時前後各4mm
：庫内安全脱出ノブ取付け時前後各6mm

※2) Latch engagement adjustable range
：4mm in each direction when installed from the front
：6mm in each direction when inside safety escape knob is installed




※3) 組込まれている六角ボルトをパネルの厚さに合わせて変更して下さい。
Change the inserted hexagonal bolt according to the thickness of the panel.
パネル厚 Panel thickness
50mm:M10×80
100mm:M10×130

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



庫内安全脱出ノブ用取付け穴
Hole for inside safety escape knob

表付け用取付け穴
Holes for surface attachment



FREEZER AIRTIGHT HANDLES



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ