密閉用コーナーハンドル
AIRTIGHT SEAL CORNER HANDLES

RoHS　締付け　CAD　**FA-611** 亜鉛合金製

FA-611

FA-611-SP

キーNo.350
Key

特　徴　Feature

- 側面付けタイプの密閉ハンドルです。
- 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
- ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
- 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
- 左右兼用型

- A side-attached airtight closure handle.
- The half-moon-shaped claw engages with the roller strike to close and seal the door.
- It is possible to adjust the roller strike 2mm backwards or forwards from its standard position to provide a tighter closure.
- In addition to the key supplied, the handle may also be locked using a padlock. (Recommended padlock, C-551)
- For both right- and left-hand use

仕　様
- 材　質：FA-611本体／亜鉛合金(ZDC)
  FA-611カバー／ABS樹脂
  FA-611-SP／ポリアセタール(POM)
- 表面仕上：FA-611本体／クロムめっき(MZCr)
- 鍵 番 号：350
- 付 属 品：キー2本・受座

用　途
- 薬品用冷蔵保管庫・食品機械

納　期
- 標準在庫品

備　考
- 指挟み防止のためスペーサーFA-611-SPと合せてご使用下さい。
- ⚠ カバー固定ねじは0.5N・mで締付けて下さい。

Specifications
- Material: FA-611 Body: Zinc alloy (ZDC)
  FA-611 Cover: ABS resin
  FA-611-SP: Polyacetal (POM)
- Surface finish: FA-611Body: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: 350
- Accessories: 2 keys, strike plate

Specific-use
- Refrigerated drug storage, foodstuffs machinery

Remarks
- It is recommended that the spacer FA-611-SP be used to prevent hands being trapped.
- ⚠ Tighten the cover-attachment screws at 0.5N・m.

〔FA-611〕







〔FA-611-SP〕





商品番号 Product No.	備　考 Remarks	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
FA-611	本体 Main body	●	2D/3D	1,820	60864	¥6,900	5個～	¥6,555
FA-611-SP	スペーサ Spacer	●	2D/3D	150	60865	¥650	25個～	¥624

●：RoHS指令対応品　▲：RoHS指令に対応可能です。