

エラストマー取手

ELASTOMER PULLS



AP-313
プラスチック製

特徴 Feature

- 感触がソフトな材質を使用
- キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計
- 高級感のあるシボ仕上
- Made of the material that gives a feeling of softness.
- Installation screws are concealed with the cap, which provides safety.
- Wrinkle finish makes appearance excellence.

- 仕様 ● 製品質量: 140g
● 材質: エラストマー樹脂
● 標準色: ブラック
● 推奨ねじ: なべねじM8
- 用途 ● 船舶・水上オートバイ・車両
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 他のカラーも製作致します。
⚠ 常温でご使用下さい。
● アイボリーは中止品となりました。

- Specifications ● Mass: 140g
● Material: Elastomer resin
● Standard color: Black
● Recommended screws: Round head screw M8
- Specific use ● Ships, water motors and trains
⚠ Use the product in normal temperatures

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AP-313-Black	●		01962	¥900	20個~	¥864


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

二重防塵構造

PAT.PEND.



AP-313-Black
ブラック



グラブ取手

PULLS



AP-826
プラスチック製

特徴 Feature

- 握りやすい形状です。
- キャップにより取付けビスが見えません。
- 芯材が入っているので強靱です。
- Easy-to-grip shape.
- The installation screws are hidden with the cap.
- Thanks to the core material, it's strong.

- 仕様 ● 製品質量: 470g
● 材質: ポリウレタンフォーム
● 標準色: ブラック
● 推奨ねじ: なべねじM6
- 用途 ● 特装車・バス
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
⚠ 樹脂成形品のため、多少歪みが生じることがありますが、取付けに問題ありません。

- Specifications ● Mass: 470g
● Material: Polyurethane foam
● Standard color: Black
● Recommended screws: Round head screw M6
- Specific use ● Specially equipped vehicles, buses
⚠ It may be distorted a little due to a plastic molding product but there is no problem when installing.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AP-826	●	2D/3D	03022	¥1,500	10個~	¥1,440

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手
PULLS

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

AP-826

