

スプリング付トランク取手

TRUNK CARRYING HANDLES WITH SPRINGS


A-175-1
アルミニウム製

特 徴 Feature

- スプリングの作動により、取手は本体に収納され突出しませんが、取付けは、ねじまたはリベットいずれも使用できます。
- Thanks to spring operation, grip is encased so the panel surface is flush.
- Either screw or rivet can be used for installation.


仕 様 ● 材 質: アルミニウム合金板 (A5052P)
● 使用荷重: 490N

用 途 ● 航空機・車両などの大型コンテナ

納 期 ● 標準在庫品

Specifi- ● Material: Aluminum alloy (A5052P)
cations ● Working load: 490N



Specific use ● Large containers such as aircraft and vehicles




A-175-1

取付け方法 Installation method

取付けはねじまたはリベット
いずれも使用できます。
Either screw or rivet can be
used.



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
A-175-1	● 2D	330	00399	¥2,150	5個～	¥2,064

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ストッパー付取手

PULLS WITH STOPPERS


AP-271
プラスチック製

特 徴 Feature

- ストッパーの働きで取手は閉じた位置で保持します。
- Stopper holds the pull locked.

仕 様 ● 製品質量: 26g
● 材 質: PBT・POM
● 使用荷重: 39N


用 途 ● 計測機器・通信機器・食品機械

納 期 ● 標準在庫品


▲ 常温でご使用下さい。

Specifi- ● Mass: 26g
cations ● Material: PBT/POM
● Working load: 39N

Specific- ● Measuring, communication and food
use equipment
▲ Use it at normal temperatures.



AP-271



PAT.PEND.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
				数量 Quantity	単価 Price
AP-271	● 2D/3D	01961	¥300	40個～	¥285

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ