

パイプホルダー

PIPE HOLDERS




A-1395-13~15
ステンレス製

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A-1395-13



止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

- 材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期: 標準在庫品


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	M	P.C.D.	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
												数量 Quantity	単価 Price
A-1395-13-1	●	2D/3D	25.4	45.5	4.5	71	32.5	M6	53	225	02119	¥2,050	10個~ ¥1,968
A-1395-13-2	●	3D	22	47	4.5	68.5	28.5	M5	50	240	02120	¥1,950	10個~ ¥1,872

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。

※大量のご注文は更にお安くなります。
Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A-1395-14



止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

- 材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期: 標準在庫品


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	M	P.C.D.	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
												数量 Quantity	単価 Price
A-1395-14-1	●	2D/3D	25.4	52	5.5	71	33.5	M6	56	275	02121	¥2,050	10個~ ¥1,968
A-1395-14-2	●	3D	22	46.5	5.5	63	30	M5	50	210	02122	¥1,950	10個~ ¥1,872

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。

※大量のご注文は更にお安くなります。
Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A-1395-15



止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

- 材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期: 標準在庫品

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	M	P.C.D.	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
												数量 Quantity	単価 Price
A-1395-15-1	●	2D/3D	25.4	45	5	70.5	32	M6	52	270	02123	¥2,050	10個~ ¥1,968
A-1395-15-2	●	3D	22	41.5	6	63	30	M5	49.5	215	02124	¥1,950	10個~ ¥1,872

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。

※大量のご注文は更にお安くなります。
Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ