

重量扉用スチー

STAYS FOR HEAVY DOORS



B-1451
ステンレス製

特徴 Feature

- 強力コイルばねによるストップ機構を採用
- 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用下さい。)
- Powerful coil spring stopper mechanism is incorporated.
- For both left type and right type (drawings and photo show the right type setting. For the left type, set the installing fittings reverse.)

- 仕様**
- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上: ヘアライン仕上
 - 扉用
- 用途**
- 工作機械・計測機器・通信機・キュービクル 建築・船舶
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- 参考作動例はB-1450(838~839ページ)をご覧ください。(各サイズ取付け同様)
 - 天蓋用には適していません。
 - 摺動部には潤滑剤をご使用下さい。

- Specifications**
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
 - Used for doors

- Specific-use**
- Machine tools, measuring and communication equipment, cubicles, structures and ships

- Remarks**
- Please see B-1450 (on page 838 to 839) for reference operation (fixing of each size shall be the same.)
 - Not suitable for canopies.
 - Use lubricant for sliding parts.



B-1451-1




B-1451-2


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	(L ₃)	(T ₁)	(T ₂)	許容荷重 kN Allowable load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-1451-0	●	2D/3D	200	200	395	7	50	1.47	600	10796	¥3,700	5個~	¥3,552
B-1451-1	●	2D/3D	200	145	343	60	38		540	10797	¥3,600	5個~	¥3,456
B-1451-2	●	2D/3D	161	120	280	45	33	0.98	300	10798	¥2,800	5個~	¥2,688
B-1451-3	●	2D/3D	121	80	200	45	33		240	10799	¥2,700	5個~	¥2,592

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



[B-1451-0
B-1451-1]



[B-1451-2
B-1451-3]

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

スチー

周辺機器 (B)

STAYS