

丸型取手

ROUND-SHAPED PULLS



AP-280
プラスチック製

特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- 耐塩・絶縁性が優れています。
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
- Good saltwater-resistant and insulated.

- 仕様
- 製品質量: 21g
 - 材質: ABS樹脂
 - 標準色: ブラック・アイボリー

用途 ● 計測機器・通信機器

納期 ● 標準在庫品




- 備考
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
 - 常温でご使用下さい。

- Specifications
- Mass: 21g
 - Material: ABS resin
 - Standard color: Black and ivory

- Specific use
- Measuring or communication equipment
- Remarks
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
 - Use the product in normal temperatures.



AP-280-Ivory
アイボリー



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
AP-280-Black	●	2D/3D	01079	¥150	40個～	¥144
AP-280-Ivory	●	2D/3D	01080	¥150	40個～	¥144

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

三角取手

PULLS



AP-281
プラスチック製

特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- 耐塩・絶縁性が優れています。
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
- Good saltwater-resistant and insulated.

- 仕様
- 製品質量: 16g
 - 材質: ABS樹脂
 - 標準色: ブラック・アイボリー

用途 ● 計測機器・通信機器

納期 ● 標準在庫品




- 備考
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
 - 常温でご使用下さい。

- Specifications
- Mass: 16g
 - Material: ABS resin
 - Standard color: Black and ivory

- Specific use
- Measuring or communication equipment
- Remarks
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
 - Use the product in normal temperatures.



AP-281-Ivory
アイボリー



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
AP-281-Black	●	2D/3D	01081	¥150	60個～	¥144
AP-281-Ivory	●	2D/3D	01082	¥150	60個～	¥144

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS 取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ