



AP-87
プラスチック製

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS 取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

スプリング付取手

PULLS WITH SPRINGS

PAT.PEND.

特徴 Feature



- スプリングが内蔵されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
- Pull is stopped at both open and closed positions by means of a spring.

- 仕様
- 材質: PC/ABSアロイ
 - 付属品: S.W.・ナット
- 用途
- 厨房機器・食品機械
- 納期
- 標準在庫品

- Specifi- ● Material: PC/ABS alloy
cations ● Accessories: S.W. and nuts
Specific use ● Kitchen and food equipment



AP-87-1



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	W1	W2	H	P1	P2	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
														数量 Quantity	単価 Price
AP-87-1	●	2D/3D	134	101	88	57	38	114	68	294	92	01460	¥950	10個~	¥912
AP-87-2	●	2D/3D	120	91	78	51	32	100	58	196	78	01461	¥850	20個~	¥816
AP-87-3	●	2D/3D	104	75	68	41	24	84	48	98	58	01462	¥750	25個~	¥720

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ワンタッチ平面取手

SPRING-ACTION FLUSH PULLS

PAT.PEND.



A-86
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。
- 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
- Pushing the triangle mark section on the main body pops up the grip.
- Plate spring is mounted so the grip is stopped both at locking and unlocking position.

- 仕様
- 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
化粧カバー/ABS樹脂
 - 表面仕上: 本体/特殊ウレタン樹脂塗装
化粧カバー/クロムめっき

用途 ● 制御機器・計測機器

納期 ● 標準在庫品



備考 ● 化粧カバーは取付け後にセットして下さい。

- Specifi- ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC).
cations Dressing cover: ABS resin
● Finish: Main body: Special urethane resin
coating. Dressing cover: Chrome plating
- Specific use ● Control or measuring equipment
- Remarks ● Dressing cover is set up after installation.




A-86

取付け方法
Installation
method



パネル穴明け寸法 (1/2)
Panel drilling dimensions



化粧カバー
Dressing cover

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
						数量 Quantity	単価 Price
A-86	●	2D/3D	330	00974	¥2,000	10個~	¥1,920

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。