

大型パチン錠

LARGE-SIZED FASTENERS



C-1143
ステンレス製

特徴 Feature

- 鍵穴付は南京錠で施錠できます。
- 大型パチン錠で締付け強度が優れています。
- Can be locked with a padlock. (with keyhole)
- It's large-sized and tightening strength is great.

- 仕様 ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
 ● 表面仕上：ヘアライン仕上
 用途 ● 大型・中型筐体の蓋・工作機械
 納期 ● 標準在庫品
 備考 ● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 ● Finish: Hairline finish

Specific use ● Covers for large and middle-sized cases and machine tools


Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.



C-1143-1-2

C-1143-3-1


[C-1143-1]




商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	引張荷重 N Tensile load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1143-1-1	●	2D	鍵穴付 With keyhole	392	220	21422	¥1,850	10個~	¥1,776
C-1143-2-1	●	2D		294	96	21423	¥1,050	10個~	¥1,008
C-1143-3-1	●	2D		294	46	21424	¥900	10個~	¥864
C-1143-1-2	●	2D	鍵穴なし Without keyhole	392	225	20845	¥1,800	10個~	¥1,728
C-1143-2-2	●	2D		294	90	20846	¥1,000	10個~	¥960
C-1143-3-2	●	2D		294	45	20847	¥830	15個~	¥797

●: RoHS指令対応品
 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。




[C-1143-2]




※本図は締代0mmの場合です。
 ※Drawings show the tightening margin of 0mm.

使用例 Example of application



南京錠で施錠することができます。
 Can be locked with a padlock.

[C-1143-3]



ファスナー
 ラッチ錠・キャッチ
 錠前装置・周辺機器



ファスナー
 ラッチ錠

ドア
 キャッチ

スナッチ
 ロック

コントロール
 センター

太陽光
 関連金具

グレーチング
 ロック

工業用
 錠前

電磁波
 対策

パッキン

窓枠・カード
 ホルダー

ゴム脚・
 グロメット

周辺機器
 (C)

充電器用
 金具

フリーザー
 金具

ラッシング
 システム