

鍵付ソフトファスナー

FASTENERS WITH KEY



C-313
アルミニウム製

特徴 Feature

- ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
- 防錆処理後、塗装を施しています。
- 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
- The rotor is equipped with a stainless steel dust proof shutter. (key-lock type)
- Coating is applied after completing the rustproof treatment.
- The lock section and inside mechanism is made of stainless steel, providing excellent rust resistance.

- 仕様 ● 材質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: 焼付塗装
 - 標準色: ホワイト
 - 付属品: キー2本

- 用途 ● 船舶・ボートのハッチ
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ● つまみロックタイプもあります。お問合せ下さい。
- ⚠ ● 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレー等を注入し、動作確認して下さい。
- 取付けの際はリベットまたはサッシ用小ねじをご使用下さい。

- Specifications ● Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Baked
 - Standard color: White
 - Accessories: Two keys

- Specific use ● Hatches in ships and boats
- ⚠ ● For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.
- Use rivets or screws for sash when installing.




他のカラーも製作致します。
We also provide other colors.




C-313-2-1



特注品
つまみロックタイプ
Custom-made
Knob lock type



使用例 Example of application



※本図は縮代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	(W)	M	H	P1	P2	P3	(P4)	P5	(S1)	(S2)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																		数量 Quantity	単価 Price	
C-313-1-1		2D	140	48	92	62	M5	31	30	30	20	53.5	15	4.5	2.5	400	21624	¥5,400	5個~	¥5,184
C-313-2-1		2D	115	39	76	49	M4	25	20	23	15	45	12	4	2	220	21626	¥5,000	5個~	¥4,800
C-313-3-1		2D/3D	100	34	66	43	M4	22	20	23	15	35	12	4	2	160	21628	¥4,800	5個~	¥4,608

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。