

取手 PULLS



AP-145
プラスチック製

特徴 Feature

- 塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
- Soft touch polyvinyl chloride resin.


- 仕様 ●製品質量: 35g
●材質: ポリ塩化ビニル(PVC)
●吊下げ荷重: 49N
- 用途 ●計測機器・通信機器
- 納期 ●標準在庫品
▲ 常温でご使用下さい。

- Specifications ● Mass: 35g
● Material: Polyvinyl chloride (PVC)
● Hanging load: 49N

- Specific use ● Measuring or communication equipment
▲ Use the product in normal temperatures



AP-145



商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
				数量 Quantity	単価 Price
AP-145	●	2D/3D	00327	¥200	50個～ ¥194

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

革取手 LEATHER PULLS



A-70
皮製

特徴 Feature


- 本革を使用しソフトな使用感が得られます。
- 取付け面からの突起が少ない。
- Soft touch genuine leather.
- Small projecting from installation surface.

- 仕様 ●材質: 皮革(薄茶色)
●吊下げ荷重: 19~39N
- 用途 ●計測機器・通信機器
- 納期 ●標準在庫品

- Specifications ● Material: Genuine leather (light brown)
● Hanging load: 19 to 39N
- Specific use ● Measuring or communication equipment



A-70-1



商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD	(L1)	(L2)	(W)	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
										数量 Quantity	単価 Price
A-70-1	●	2D/3D	200	157	40	33	20	00197	¥400	30個～ ¥384	
A-70-2	●	2D/3D	181	146	32	28	18	00198	¥360	30個～ ¥346	
A-70-3	●	2D/3D	138	115	24	28	15	00199	¥350	30個～ ¥336	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

角型革取手 LEATHER PULLS



A-141
皮製

特徴 Feature


- 本革を使用しソフトな使用感が得られます。
- Soft touch genuine leather.

- 仕様 ●材質: 皮革(薄茶色)
- 用途 ●計測機器・通信機器
- 納期 ●標準在庫品

- Specifications ● Material: Genuine leather (light brown)
- Specific use ● Measuring or communication equipment



A-141-1



商品番号 Product No.	RoHS 3D	CAD	(L1)	L2	W1	W2	(H1)	H2	(P1)	P2	φd	吊下げ荷重 N Hanging load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																数量 Quantity	単価 Price
A-141-1	●	3D	138	47	29	25	43	14	98	26	4.5	196	100	00322	¥1,200	25個～ ¥1,152	
A-141-2	●		124	36	27	20	31	10	88	23	3.7	147	55	00323	¥1,150	25個～ ¥1,104	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。