

平面ラッチ

FLUSH LATCHES



C-1201-1・2・3

ステンレス製

特 徴 Feature

- レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Putting the lever upright actuates the latch to open the door. To close the door just one-touch push.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.


- 仕 様
- 製品質量 : 84g
 - 材 質 : 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
 - 表面仕上 : ヘアライン仕上
- 用 途
- 航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤
- 納 期
- 標準在庫品

- Speci-
fications
- Mass: 84g
 - Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
- Specific-
use
- Aircraft (kitchens), kitchen wagons in aircraft and distribution boards


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1201-1	●	2D/3D	20880	¥2,050	10個～ ¥1,968

● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS指令に対応可能です。


[C-1201-1]



C-1201-1




パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



[C-1201-2 右用] Right-hand use



C-1201-2



特 徴 Feature

- レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Putting the lever upright actuates the latch to open the door. To close the door just one-touch push.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕 様
- 製品質量 : 87g
 - 材 質 : 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
 - 表面仕上 : ヘアライン仕上
- 用 途
- 航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤
- 納 期
- 標準在庫品


- Speci-
fications
- Mass: 87g
 - Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Hairline finish

- Specific-
use
- Aircraft (kitchens), kitchen wagons in aircraft and distribution boards


[C-1201-3 左用] Left-hand use



C-1201-3



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1201-2	●	2D/3D	右用 Right-hand use	20882	¥1,900	10個～ ¥1,824
C-1201-3	●	2D/3D	左用 Left-hand use	20884	¥1,900	10個～ ¥1,824

● : RoHS指令対応品
▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



ファスナー

LATCHES
ラッチ錠
ドア
キャッチ

スナッチ
ロックコントロール
センター太陽光
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システム