



ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム

C-78・C-80 コインロック

小型カムロック

CAM LOCKS



C-78
亜鉛合金製

特徴 Feature






- 小型電子機器に最適な省スペース設計
- クリップでワンタッチ取付け
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
- The compact design makes this lock ideal for small electronic devices.
- Easy installation with clip.
- The key can only be removed when locked, eliminating the possibility of accidentally leaving it unlocked.

- 仕様 ● 製品質量: 32g
● 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
● 適用扉厚: 2.3~3.2mm
● 鍵番号: 780
● 付属品: キー2本・クリップ
- 用途 ● 電子機器・通信機器・各種小型筐体
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
● 取付けの際、キーを挿入し90°回転させた状態で取付けて下さい。

- Specifications ● Mass: 32g
● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Chrome plating (MZCr)
● Applicable door thickness: 2.3mm to 3.2mm
● Key No.: 780
● Accessories: Two keys, clip
- Specific-use Remarks ● Electronic devices, communication equipment, small structures
● Applying unreasonable force may damage the lock.
● When installing, install with key inserted and turned 90°.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
				数量 Quantity	単価 Price
C-78-1	●	2D/3D	Z3591	¥390	30個~ ¥371

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。



KA型カムロック

CAM LOCKS



C-80
亜鉛合金製

特徴 Feature



- 小型電子機器に最適な省スペース設計
- クリップでワンタッチ取付け
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)
- Compact design makes this lock ideal for small electronic devices.
- Easy installation with clip.
- The key can only be removed when locked, eliminating the possibility of accidentally leaving it unlocked.(C-80-A)

- 仕様 ● 製品質量: 14g
● 材質: ABS樹脂(グレー)・亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上: ニッケルめっき (MZNi)
● 適用扉厚: 0.8~1.2mm
● 鍵番号: KA80
● 付属品: キー2本・クリップ
- 用途 ● 電子機器・通信機器・各種小型筐体
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。

- Specifications ● Mass: 14g
● Material: ABS resin (gray), zinc alloy (ZDC)
● Finish: Nickel plating (MZNi)
● Applicable door thickness: 0.8mm to 1.2mm
● Key No.: KA80
● Accessories: Two keys, clip
- Specific-use Remarks ● Electronic devices, communication equipment, small structures
● Applying unreasonable force may damage the lock.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
					数量 Quantity	単価 Price
C-80-A	●		1ヶ所抜け One-point key removal	24649	¥230	30個~ ¥219
C-80-B	●		2ヶ所抜け Two-point key removal	24643	¥230	30個~ ¥219

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。



〔クリップ詳細〕
Clip detail

