



C-195-0
亜鉛合金製



ドライバー錠

SCREWDRIVER LOCKS



PAT.PEND.



C-195-0



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
- 自動販売機標準錠前と取付けに互換性があります。
- The built-in click mechanism gives a reliable sense of operation.
- Can be opened/closed easily with a coin, screwdriver, etc.
- Installation is the same as for standard locks for vending machines.

- 仕様 ● 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 用途 ● 消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● M19締付け推奨トルク: 5N・m

- Specifications ● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific-use ● Fire extinguishing equipment, fire prevention equipment, small inspection doors, machine tools
- Remarks ● Recommended M19 tightening torque: 5N・m

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-195-0	●	2D/3D	60	23677	¥430	数量 Quantity 単価 Price 20個~ ¥413

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

小型ドライバー錠

SCREWDRIVER LOCKS SMALL TYPE




C-195-2
亜鉛合金製





C-195-2


使用例
Example of application



クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。A click mechanism is built in so a dependable feeling can be obtained.



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
- 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
- Thanks to the click mechanism, you can get the dependable feeling.
- Opening/closing can be performed easily with a coin, screwdriver etc.
- Hex nut can be detached/attached while attaching the stopper plate.

- 仕様 ● 製品質量: 16g
● 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 用途 ● 消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口
- 納期 ● 標準在庫品

- Specifications ● Mass: 16g
● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific-use ● Fire extinguishing facilities, disasters prevention facilities, small inspection entrance and repair entrance for machine tools etc.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-195-2	●	2D/3D	16	22631	¥270	数量 Quantity 単価 Price 30個~ ¥260

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ドライバー錠

SCREWDRIVER LOCKS

PAT.PEND.




C-195-A
亜鉛合金製




C-195-A


使用例
Example of application



クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。A click mechanism is built in so a dependable feeling can be obtained.



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
- Thanks to the click mechanism, you can get the dependable feeling.
- Opening/closing can be performed easily with a coin, screwdriver etc.

- 仕様 ● 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 用途 ● 消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械・車両
- 納期 ● 標準在庫品

- Specifications ● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific-use ● Fire extinguishing facilities, disasters prevention facilities, small inspection entrance, machine tools and vehicles

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-195-A	●	2D	32	24387	¥340	数量 Quantity 単価 Price 50個~ ¥327

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

INDUSTRIAL LOCKS

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

クロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム