

# パッドアイ

## PAD EYES



**B-1269**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- 折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
- ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- The hook when folded has only few projections, so that it can be used safely even on the floor.
- The pad is attached to it preventing jolts and chatter noises.
- Corrosion resistant stainless steel is used.

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼铸件 (SCS13)  
● 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 用途 ● 船舶・車両・配分電盤・制御盤
- 納期 ● 標準在庫品



- Specifi- ● Material: Cast stainless steel (SCS13)  
cations ● Finish: Gloss barrel polishing
- Specific use ● Ships, vehicles.



B-1269-1

B-1269-2

B-1269-3



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	(L2)	W1	W2	W3	(H1)	H2	H3	t	P1	P2	φD	M	使用荷重kN Working load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-1269-1	●	2D/3D	65	45	75	47	70	52	18	7	4	45	40	10	M8	10	293	11439	¥2,300	5個~	¥2,185
B-1269-2	●	2D/3D	50	34	60	36.5	55	40	15	6	3	35	30	7.5	M6	5	148	11440	¥1,550	10個~	¥1,473
B-1269-3	●	2D/3D	40	28	48	28.5	44	33	12	5	2	28	24	6.5	M5	4	82	11441	¥1,200	10個~	¥1,140

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

# ボルトキャップ

## BOLT CAPS



**B-1129**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- 鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 防水タイプ(シートパッキン)
- 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
- Forged and reasonable prices.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Waterproof. (Using sheet packing)
- Tightened with the special handle (B-1129-H) to prevent the trouble

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼(SUS304)  
● 表面仕上: バレル研磨
- 用途 ● 屋外キュービクル・配分電盤
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 樹脂製キャップCP-30-BCは1277ページをご参照下さい。

- Specifi- ● Material: Stainless steel (SUS304)  
cations ● Finish: Barrel polishing
- Specific- ● Outdoor cubicles and power/  
use distribution boards
- Remarks ● The product (CP-30-BC) made of plastic is also available. (See page 1277)






B-1129-16



B-1129-H

[B-1129-16]

[B-1129-H]



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-1129-16	●	2D/3D	86	12304	¥1,000	10個~	¥960
B-1129-H	●	3D	48	12758	¥300	30個~	¥285

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーン  
ヒンジ

特装車  
蝶番

フリーザー  
ヒンジ

特殊  
蝶番

トルク  
ヒンジ

ステー

PERIPHERAL EQUIPMENT  
周辺機器 (B)