

**C-375-X**  
黄銅製

## 特徴 Feature

- 鍵は複製困難なバイアスカット
- 4列18ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
- Bias-cut key makes duplication difficult.
- 4-column, 18-pin construction prevents picking.

- 仕様 ● 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD)  
キー/黄銅板 (C2800P)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき (MBCr)  
本体(内筒)/クロムめっき (MBCr)  
キー/ニッケルめっき (MBNi)
- 最大鍵違い数: 7億7000通り
- 付属品: キー3本
- 用途 ● 箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい


- Specifications ● Material: Main unit: Machined brass rod (C3602BD)  
Key: Brass plate (C2800P)
- Finish: Main unit: Chromene plating (MBCr)  
Key: Nickel plating (MBNi)
- Maximum number of individual keys: 700,007,000
- Accessories: Three keys
- Specific-use ● Case locks, locks for Cremon bolts, domestic locks

**X型シリンダー錠**

CAM LOCKS FOR CYLINDER LOCK X TYPE



C-375-X

キーNo.TAR500  
Key

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-375-X同番 keyed alike	2D		23286	¥4,950	5個~ ¥4,752
C-375-X鍵違い key differences			23295	¥5,100	5個~ ¥4,896

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。


▲: RoHS指令に対応可能です。

**M型シリンダー錠**

CYLINDER LOCK M TYPE



C-375-M

鍵違い  
Key differences

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-375-M	● 2D	23287	¥3,200	5個~ ¥3,072

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

**C-375-M**  
亜鉛合金製

## 特徴 Feature

- タキゲンのクレモンハンドルシリーズ全てに使用可能です。
- マスターシステムの組込みが可能
- 指定番号でも製作可能です。

- Usable for all the cremon handle series of TAKIGEN.
- Master system can be incorporated.
- Lock with a customer-specified number can be produced.

- 仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)  
ステンレス鋼板 (SUS304)  
キー/黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)  
キー/クロムめっき (MBCr)
- 鍵番号: 鍵違い
- 付属品: キー3本
- 最大鍵違い数: 100万通り
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 錠前が露出する場合は化粧リング (C-375-R P.1228ページ参照) をご使用下さい。

- Specifications ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)  
Stainless steel plate (SUS304)  
Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)  
Key: Chrome plating (MBCr)
- Key No.: Key differences
- Accessories: Three keys
- Maximum number of key differences: 1,000,000
- Remarks ● Please use a dressing ring (C-375-R P.1228) for the exposed lock.

ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

INDUSTRIAL LOCKS  
工業用  
錠前  
電磁波  
対策  
パッキン  
窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム